

定位感应器 · 气动的  
EH 22800.



产品描述

应用于夹治具中预加工工件的定位控制。  
精度在 0.015 - 0.075 mm 之间，视工件表面而定。  
透过压缩空气回流以进行接触控制，并在监测元件上显示。

材质

- 承座销**
- 工具钢，硬化，研磨
- 胶封**
- PVC
- 螺丝**
- 钢，镀锌，质4.8 (ISO 1207)
- 插入式凸管**
- 黄铜

更多信息



注意事项

其它资料欢迎洽询。

更多产品

- 监视器适用于定位感应器，for positioning sensors, pneumatic


图面



订单信息

d <sub>1</sub>	h <sub>1</sub> h <sub>9</sub>	d <sub>2</sub> n6	尺寸			l	[g]	品号
			h <sub>2</sub>	h <sub>3</sub>	[mm]			
<b>底部 / 侧面连接 - 相片 1</b>								
16	13	8	27,0	-	28,0	24	22800.0010	
25	20	12	39,0	-	36,5	93	22800.0020	
<b>底部连接 - 相片 2</b>								
16	5	8	28,5	15	-	12	22800.0100	

应用范例



遵守

For detailed compliance information please select the desired article number.