

Expander®密封柱塞 · 本体和珠是 不锈钢 EH 22880.



产品描述

扩张器®密封塞主要适用于流体技术中在钻孔方面安全、快速且经济的密封作用，例如夹治具结构中的液压钻孔。利用规定的安装模具将密封塞压入钻孔，即可有效地完成组装。
请参考接下来产品信息页所提供的技术数据。

材质


- 本体**
- 不锈钢 1.4305
- 珠子**
- 不锈钢 1.4301

更多信息

更多产品

- Expander®密封柱塞，本体表面硬化钢
- Expander®密封柱塞，本体不锈钢
- 定位模，用于Expander®密封柱塞

图面



订单信息

d ₁	l ₁	l ₂	尺寸					s	[g]	品号
			d ₂ +0,1	d ₃ max.	l ₃ min	x ±0,2	[mm]			
本体和珠是 不锈钢										
3	3,6	4,55	3	2,2	3,4	0,4	1,20	0,2	22880.0083	
4	4,0	5,10	4	3,3	3,8	0,2	1,50	0,3	22880.0084	
5	5,5	7,05	5	4,3	5,3	0,4	2,00	0,7	22880.0085	
6	6,5	8,60	6	5,3	6,3	0,4	2,50	1,2	22880.0086	
7	7,5	10,05	7	6,4	7,3	0,4	3,00	1,9	22880.0087	
8	8,5	11,60	8	7,4	8,3	0,3	3,50	2,9	22880.0088	
9	10,0	13,50	9	8,4	9,8	0,4	4,00	4,0	22880.0089	
10	11,0	15,05	10	9,4	10,8	0,4	4,50	5,5	22880.0090	
12	13,0	17,80	12	10,6	12,8	0,4	5,50	9,4	22880.0092	
14	15,0	20,45	14	12,7	14,5	0,4	6,35	14,8	22880.0094	

应用范例

Working and control pressures for Expander® sealing plug, sleeve from stainless steel 1.4305							
basic material	ETG-100 AISI 1144	C15Pb 1.0403	GG-25 DIN 1691	GGG-50 DIN 1693	AlCuMg2 3.1354	AlMgSiPb 3.0615	G-AISI7Mg 3.2371
d ₁ 3-10 mm	p [bar]						
	450	450	450	450	450	380	380
	pTest [bar]						
	1400	1400	1400	1400	1400	1200	1200
d ₁ 12-22 mm	p [bar]						
	350	350	350	350	350	280	280
	pTest [bar]						
	1150	1150	1150	1150	1150	900	900

遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物质

不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清单。

不含 65 号提案物质

不包括 65 号提案物质

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。