

垂直切换夹 · 带有垂直基座和安全锁

EH 23330.



产品描述

由于它们具有良好的运动功率和易于操作的特性，肘节夹具适用于广泛的用途。这些肘杆夹具可用于金属加工行业，适用于钻孔，焊接，折弯，研磨，测试和装配，也可用于木材和塑料行业的胶合，钻孔，切割和铣削夹具。

肘节式夹具的“肘节”原理允许夹具大而快地打开。如果夹具鬆开时，工件可不受阻碍的被取出。大功率传动通过低手力产生最大夹持力。夹具是自锁的，它们保持锁定，抵抗加工部件时产生的力。

肘节式夹具由高质量的部件制成，设计用于连续使用。

耐油的符合人体工程学的双组分手柄，抓握面积增加，表面柔软，易于使用。

快速可调的夹紧螺钉由保持器提供。

材质

夹具
• 钢，镀锌，钝化

铆钉
• 不锈钢

把手
• 塑胶

夹持螺丝
• 钢，回火，镀锌

紧固帽盖
• 橡胶，黑色


塑料盖
• PVC，黑色

更多信息

参考

作为配件的替换夹合螺丝，在网路商店上有提供。


图面



订单信息

公称尺寸	夹持螺丝 [mm]	尺寸 [mm]																			夹持力 [kN]		α	温度 min max. [°C]		重量 [g]	品号	
		d ₁	b ₁	b ₂	b ₃	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄ min	h ₄ max.	h ₅	h ₆	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	l ₅	l ₆	l ₇	l ₈	l ₉	F ₁		F ₂				
3	M6 x 35	5,5	38	6	5	154	38	12	11,5	19,5	28,5 – 32	30	78	89	52	11	25	6,0	20	32	12,5	1,0	1,2	95°	-10	80	237	23330.0613
4	M8 x 45	7,5	48	8	6	200	48	18	10,0	18,5	41,0	–	111	114	79	19	37	7,5	20	40	–	1,4	2,5	105°	-10	80	484	23330.0614
5	M8 x 65	8,6	53	10	8	244	65	20	16,5	45,5	55,5	–	141	130	101	16	54	13,0	32	53	–	2,0	3,0	105°	-10	80	776	23330.0615

配件

Clamping screw (spare part of toggle clamp)	d ₂ [mm]	重量 [g]	品号
		M6 x 35	16
M8 x 45		38	23330.9005
M8 x 65		57	23330.9006

遵守

For detailed compliance information please select the desired article number.