


## 水平切换夹 · 带有水平基座和安全锁

EH 23330.



### 产品描述

由于它们具有良好的运动功率和易于操作的特性，肘节夹具适用于广泛的用途。这些肘杆夹具可用于金属加工行业，适用于钻孔，焊接，折弯，研磨，测试和装配，也可用于木材和塑料行业的胶合，钻孔，切割和铣削夹具。

肘节式夹具的“肘节”原理允许夹具大而快地打开。如果夹具鬆开时，工件可不受阻碍的被取出。大功率传动通过低手力产生最大夹持力。夹具是自锁的，它们保持锁定，抵抗加工部件时产生的力。

肘节式夹具由高质量的部件制成，设计用于连续使用。

耐油的符合人体工程学的双组分手柄，抓握面积增加，表面柔软，易于使用。

快速可调的夹紧螺钉由保持器提供。

### 材质

#### 夹具

- 钢，镀锌，钝化

#### 铆钉

- 不锈钢

#### 把手

- 塑胶

#### 夹持螺丝

- 钢，回火，镀锌

#### 紧固帽盖

- 橡胶，黑色

#### 塑料盖


- PVC，黑色

### 更多信息

#### 参考

作为配件的替换夹合螺丝，在网路商店上有提供。



### 图面



### 订单信息

公称尺寸	夹持螺丝	尺寸																夹持力		$\alpha$	温度范围	重量	品号				
		d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	b <sub>1</sub>	b <sub>2</sub>	b <sub>3</sub>	b <sub>4</sub>	b <sub>5</sub>	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	h <sub>3</sub>	h <sub>4</sub>	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>	l <sub>4</sub>	l <sub>5</sub>	l <sub>6</sub>	l <sub>7</sub>					l <sub>8</sub>	F <sub>1</sub>	F <sub>2</sub>	min
	[mm]	[mm]																[kN]		[°C]							
4	M8 x 45	6,5	5,1	45,5	8	22 - 31,8	31,6	56	48,5	86,0	32	15	206	73	14	38	50	7	25,7	13	1,8	2,5	90°	-10	80	401	23330.1604
5	M8 x 65	8,5	8,5	58,0	10	29 - 43,0	43,0	83	75,0	126,5	45	20	287	113	27	63	57	8	41,0	21	2,0	3,0	90°	-10	80	833	23330.1605

配件

	d <sub>2</sub> [mm]	 [g]	品号
<b>Clamping screw (spare part of toggle clamp)</b>			
	M8 x 45	38	23330.9005
	M8 x 65	57	23330.9006

遵守

For detailed compliance information please select the desired article number.