

垂直切换夹 · 带有垂直基座

EH 23330.



产品描述

由于它们具有良好的运动功率和易于操作的特性，肘节夹具适用于广泛的用途。这些肘杆夹具可用于金属加工行业，适用于钻孔，焊接，折弯，研磨，测试和装配，也可用于木材和塑料行业的胶合，钻孔，切割和铣削夹具。

肘节式夹具的“肘节”原理允许夹具大而快地打开。如果夹具鬆开时，工件可不受阻碍的被取出。大功率传动通过低手力产生最大夹持力。夹具是自锁的，它们保持锁定，抵抗加工部件时产生的力。

肘节式夹具由高质量的部件制成，设计用于连续使用。

耐油的符合人体工程学的双组分手柄，抓握面积增加，表面柔软，易于使用。

快速可调的夹紧螺钉由保持器提供。

材质

夹具
• 钢，镀锌，钝化

铆钉
• 不锈钢

把手
• 塑胶

夹持螺丝
• 钢，回火，镀锌


紧固帽盖
• 橡胶，黑色

更多信息

参考

作为配件的替换夹合螺丝，在网路商店上有提供。


图面



订单信息

公称尺寸	夹持螺丝 [mm]	尺寸																			夹持力		α	🌡️ minmax [°C]	📦 [g]	品号		
		d ₁	b ₁	b ₂	b ₃	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄ min	h ₄ max.	h ₅	h ₆	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	l ₅	l ₆	l ₇	l ₈	l ₉	F ₁					F ₂	
		[mm]																			[kN]							
3	M 6 x 35	5,5	21	6	5	144,5	38	12	11,5	19,5	28,5 – 32	30	78	80	52	11	25	6,0	20,0	32	12,5	0,8	1,2	60°	-10	80	197	23330.0013
4	M 8 x 45	7,5	27	8	6	200,0	48	18	16,5	25,0	41,0	–	112	114	79	19	36	7,5	20,0	40	–	1,2	2,5	60°	-10	80	417	23330.0014
5	M 8 x 65	8,6	35	10	8	244,0	65	20	16,5	45,5	55,5	–	141	130	101	16	54	13,0	32,0	53	–	1,7	3,0	60°	-10	80	689	23330.0015
6	M12 x 80	8,5	36	14	10	301,0	77	25	18,0	49,0	66,0	64	195	183	140	35	72	9,5	45,0	65	26,5 – 31,5	3,0	5,0	60°	-10	80	1511	23330.0016
7	M12 x 110	13,0	39	14	10	369,0	117	30	33,0	90,5	102,0	–	231	206	165	28	89	24,5	50,5	90	–	3,4	5,5	60°	-10	80	2000	23330.0017

配件

	d ₂	📦 [g]	品号
	[mm]		
Clamping screw (spare part of toggle clamp)			
	M 6 x 35	16	23330.9003
	M 8 x 45	38	23330.9005
	M 8 x 65	57	23330.9006
	M12 x 80	147	23330.9007
	M12 x 110	170	23330.9008

遵守

For detailed compliance information please select the desired article number.