

Odpružené elementy • s čípkem a vnitřním šestihranem

22030.0350



Popis produktu

Odpružené elementy mohou být použity k aretaci, také jako přitlačný nebo odtlačující prvek.

Materiál

Čípek

- Nerez 1.4305, nitridovaná

Pouzdro


- Nerez 1.4305

Pružina


- Nerez

Značení

Zesílená pružina: dvě podélné značky



standardní pružina



zesílená pružina

Další informace

Poznámky

Nestandardní provedení dle poptávky.
Odpružené elementy jsou speciálně zkoušeny na zdvih a sílu pružiny.


Odkazy

Zajištění závitu dle poptávky, viz. příloha -
Technická data -

Další produkty

- Držáky, pro odpružené elementy
- Odpružené elementy, s čípkem a vnitřním šestihranem - palce

Výkres s rozměry




Informace pro objednání

Rozměry			SW	Zdvih s	Síla pružiny ¹⁾		 max.		Obj. č.
d ₁	d ₂	l			F ₁	F ₂			
	[mm]		[mm]	[mm]	~	~	[°C]	[g]	
nerez, zesílená pružina									
M10	4,5	23	5	2,5	20	54	250	8,4	22030.0350

¹⁾ statistická střední hodnota

Příklad použití



Shoda

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.