

5-stranné čelisti

1704.100




Popis produktu

- Obzvlášť pro 5-stranné obrábění
- Lepší přístup k nástrojům
- Upínací plochy broušené
- Závity pro stupňovité lišty
- Přesnost díky přitlačnému efektu
- Stabilita díky tvaru


Materiál

- Ocel, plazmově nitridovaná

Výkres s rozměry



Obr. 1



Obr. 2

Informace pro objednání

Šířka čelisti [mm]	Rozměry															Obj. č.	
	b ₁	b ₂	b ₃	b ₄	b ₅	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄	a	c		[kg]
Čelisti pevné – obrázek 1																	
125	116	92	60	30	108	103	13,5	31	16,5	97,5	48	76	56	69	24	6	1704.100

Shoda

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.