

Odpružené elementy • s vnitřním šestihranem

22060.0010



Popis produktu

Odpružené elementy mohou být použity k aretaci, také jako přítlačný nebo odtlačující prvek.

Materiál

Čípek

- Automatová ocel, tvrzená, bryněrovaná

Pouzdro

- Automatová ocel, bryněrovaná

Pružina

- Nerez

Montáž

Montáž a demontáž je možná pomocí vnitřního šestihranu a zářezu. Při montáži pomocí zářezu (na straně čípku) se používá speciální nářadí.

Značení

Standardní pružina: bez značení



standardní pružina



zesílená pružina

Další informace

Poznámky

Nestandardní provedení dle poptávky. Odpružené elementy jsou speciálně zkoušeny na zdvih a sílu pružiny.


Odkazy

Zajištění závitu dle poptávky, viz. příloha - Technická data -

Další produkty

- Odpružené elementy, s čípkem a vnitřním šestihranem, utěsněné
- Držáky, pro odpružené elementy

Výkres s rozměry




Informace pro objednání

Rozměry					SW	Zdvih s	Síla pružiny ¹⁾		max.	Obj. č.	
d ₁	d ₂	l	n	t			F ₁ ~	F ₂ ~			[°C]
automatová ocel, standardní pružina											
M10	4	22	1,5	1,4	3	3	10	38	250	9,2	22060.0010

¹⁾ statistická střední hodnota

Příslušenství

	d ₁	b	Rozměry		[g]	Obj. č.
			d	l		
[mm]						
Montážní nářadí pro montáž pomocí zářezu (na straně čípku)						
	M10	80	8,00	80	66	22060.0910

Příklad použití



Shoda

Vyhovuje RoHS

Obsahuje olovo - vyhovuje dle výjimek 6a / 6b / 6c

Obsahuje látky SVHC >0,1% hm.

Obsahuje olovo - seznam SVHC [REACH] k 23.01.2024

Obsahuje látky Proposition 65



Olovo může při výskytu způsobit rakovinu a reprodukční poškození.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.