

Odpružené elementy • hladké provedení, s prstencem a kuličkou

22080.0204



Popis produktu

Odpružené elementy mohou být použity k aretaci, také jako přitlačný nebo odtlačující prvek.

Materiál

Pouzdro

- Mosaz

Koule

- Nerez, tvrzená

Pružina

- Nerez

Montáž

Doporučené rozměry díry d_1 v toleranci H7.

Značení

Standardní pružina: bez značení



slabá pružina



standardní pružina



zesílená pružina

Další informace

Poznámky

Nestandardní provedení dle poptávky.
Odpružené elementy jsou speciálně zkušeny na zdvih a sílu pružiny.


Odkazy

Výpočet silových poměrů, viz. příloha -
Technická data -
Provedení se silnějšími pružinami viz.
"EH 22080. Odpružené elementy, hladké
provedení, dlouhé, s prstencem a kuličkou".


Další produkty

- Odpružené elementy, s prstencem a kuličkou, s přední drážkou
- Odpružené elementy, hladké provedení, dlouhé, s kuličkou a prstencem
- Odpružené elementy, hladké provedení, s prstencem a kuličkou, samorozpěnné
- Locators, with bore hole, for spring plungers
- Locators, smooth, for spring plungers
- Držáky, pro odpružené elementy

Výkres s rozměry



Obr. 1




Obr. 2

Informace pro objednání

Rozměry					Zdvih s	Síla pružiny ¹⁾		 max.	Montážní otvor H7		Obj. č.
d ₁ +0,1	d ₂	d ₃	l ₁	l ₂ ~		F ₁ ~	F ₂ ~				
[mm]					[mm]	[N]		[°C]	[mm]	[g]	
tělo z mosazi, kulička z nerezí, standardní pružina – obrázek 2											
4	3	4,5	5	1	0,8	3	6	250	4	0,4	22080.0204

¹⁾ statistická střední hodnota

Příklad použití



Shoda

Vyhovuje RoHS

Obsahuje olovo - vyhovuje dle výjimek 6a / 6b / 6c

Obsahuje látky SVHC >0,1% hm.

Obsahuje olovo - seznam SVHC [REACH] k 23.01.2024

Obsahuje látky Proposition 65



Olovo může při výskytu způsobit rakovinu a reprodukční poškození.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.