

## Závěsná oka závitová • samojistné

22352.0020



### Popis produktu

Robustní nosný element s pohyblivým okem a mechanickou ochranou tlačítka proti nechtěnému uvolnění pro rychlé a snadné použití. Pro manipulaci s břemenem se závěsné oko závitové zastrčí do díry opatřené závitem. Oproti šroubu s okem odpadá nutnost zdlouhavého zašroubování a vyšroubování z břemene.

Všechna provedení jsou chráněná proti korozi. Provedení z nerez jsou odolná nejen proti korozi, ale také proti povětrnostním podmínkám, a tím jsou vhodná i pro vnější použití. Vysoce pevný, tvrzený čep zajišťuje extrémní zatížitelnost.

### Materiál

#### Čepová část

- Zušlechtná ocel, kalená, manganofosfátovaná

#### Tlačítko

- Hliník, oranžový elox

#### Závitový element

- Nerez 1.4542, tvrzená

#### Oko

- Zušlechtná ocel, kalená, manganofosfátovaná

#### Pružina

- Nerez

### Montáž

Závěsná oka závitová lze namontovat do kalibrovaného závitu.

#### Montáž:

1. Stiskněte tlačítko a přidržte ho.
2. Vložte závěsné oko závitové.
3. Uvolněte tlačítko (tlačítko musí být zpět ve své původní poloze).
4. Rukou utáhněte závěsné oko závitové, dokud zcela nedosedne na nosnou plochu.
5. Musí být zajištěno, aby závitové elementy zcela zapadly do montážního závitu.

#### Demontáž:

1. Vyšroubujte závěsné oko závitové cca o čtvrtinu otáčky proti směru hodinových ručiček.
2. Stiskněte tlačítko a přidržte ho.
3. Vyjměte závěsné oko závitové.
4. Uvolněte tlačítko.

### Obsluha

Ke každému závitovému závěsnému oku je dodáno EU prohlášení o shodě.

### Další informace

#### Další produkty

- Závěsná oka, samojistné
- Závěsná oka, samojistná, nerez
- Závěsná oka závitová, samojistná, pro středové otvory podle DIN 332
- Závěsná oka závitová, samojistná, s otočným okem
- Závěsná oka závitová, samojistná - palce
- Závěsná oka závitová, samojistná, s otočným okem - palce

Výkres s rozměry





Informace pro objednání



Rozměry													Nosnost dle DIN EN 13155			Upeňovací závit	🌡️	🏋️	Obj. č.
$d_1$	$l_1$	$d_2^{-0,07}$	$d_3$	$l_2$	$l_3$	$l_4$	$l_5$	$l_6$	$l_7$	$l_8$	$l_9$	$l_{10}$	$F_1$	$F_2$	$F_3$	[mm]	max.	[g]	
[mm]													[kN]			[mm]	[°C]	[g]	
<b>Zušlechtěná ocel</b>																			
M20	22	17,25	30	30	36,5	52	32,6	36	56	114	26	17	16,6	7,7	5,8	M20	250	586	22352.0020

**Příklad použití**









## Shoda

### Vyhovuje RoHS

Obsahuje olovo - vyhovuje dle výjimek 6a / 6b / 6c

### Obsahuje látky SVHC >0,1% hm.

Obsahuje olovo - seznam SVHC [REACH] k 27.06.2024.

### Obsahuje látky Proposition 65



Olovo může při výskytu způsobit rakovinu a reprodukční poškození.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.