

Opěrné nástavce válec/kvádr • s vložkou z tvrdokovu, rýhovanou

22620.0080



Popis produktu

Prvek k vestavění do upínacích přípravků, upínacích čelistí nebo do svěrných čelistí, drapákových systémů atd.
K přenosu vysokých kroutících momentů a upínacích sil, např. pro odlitky nebo výkovky.

Materiál

Základní těleso

- Nástrojová ocel, brynýrovaná


Rýhování

- Ploška z tvrdokovu, přiletovaná


Montáž

Čtvercové provedení je možno sestavit do řady. Tím vznikne dosedací lišta pro velké upínací síly.


Výkres s rozměry



Informace pro objednání

d_1 -0,13	h_1 -0,13	d_2	Rozměry d_3				h_2	h_3	t		Obj. č.
										[g]	
zaoblené – obrázek 1											
20	10	M6	15,9			4,75		4,5	3	23	22620.0080

Příklad použití



Shoda

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.