

Vysílače signálu • pro snímací jednotku

22810.9010



Popis produktu

Pro bezdrátový přenos signálu.

Vysílač signálu se montuje poblíž snímací jednotky a propojí se s pouzdem silikonového kabelu. Vysílač umožní bezdrátový přenos signálu a nevyžaduje další kabelové připojení. Napájí se pomocí baterie.

Vysílač signálu splňuje požadavky ochranné třídy IP 67 (robustní materiál) a tím je určen pro použití s řeznými kapalinami.

Frekvence: 868,3 MHz (EU, Švýcarsko)

Ostatní frekvence dle poptávky.

Další informace

Poznámky


Balení obsahuje AA baterii (3,6 V).

Bližší informace dle poptávky.

Další produkty

- Přijímače signálu, pro snímací jednotku

Výkres s rozměry



Informace pro objednání

Rozměry				Pro Obj.č.				Obj. č.
l_2	b_2	h_2	b_1	d_1	d_2	h_1	l_1	
[mm]								[g]
univerzální vysílač signálu s ochrannými krytkami								
98	64	52,5	36	M12 x 1	4,5	37	86	22810.0008 / .0012
								288
								22810.9010

Příslušenství

	 [g]	Obj. č.
ochranná krytka		
	4,9	22810.9011

Shoda

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.