

Závěsná oka závitová • samojistná

22352.0020



Popis produktu

Robustní nosný element s pohyblivým okem a mechanickou ochranou tlačítka proti nechtěnému uvolnění pro rychlé a snadné použití. Pro manipulaci s břemenem se závěsné oko závitové zastrčí do díry opatřené závitem. Oproti šroubu s okem odpadá nutnost zdlouhavého zašroubování a vyšroubování z břemene.

Všechna provedení jsou chráněná proti korozi. Provedení z nerez jsou odolná nejen proti korozi, ale také proti povětrnostním podmínkám, a tím jsou vhodná i pro vnější použití. Vysoce pevný, tvrzený čep zajišťuje extrémní zatížitelnost.

Materiál

Čepová část

- Zušlechtná ocel, kalená, manganofosfátovaná

Tlačítko

- Hliník, oranžový elox

Závitový element

- Nerez 1.4542, tvrzená

Oko

- Zušlechtná ocel, kalená, manganofosfátovaná

Pružina

- Nerez

Montáž

Závěsná oka závitová lze namontovat do kalibrovaného závitu.

Montáž:

1. Stiskněte tlačítko a přidržte ho.
2. Vložte závěsné oko závitové.
3. Uvolněte tlačítko (tlačítko musí být zpět ve své původní poloze).
4. Rukou utáhněte závěsné oko závitové, dokud zcela nedosedne na nosnou plochu.
5. Musí být zajištěno, aby závitové elementy zcela zapadly do montážního závitu.

Demontáž:

1. Vyšroubujte závěsné oko závitové cca o čtvrtinu otáčky proti směru hodinových ručiček.
2. Stiskněte tlačítko a přidržte ho.
3. Vyjměte závěsné oko závitové.
4. Uvolněte tlačítko.

Obsluha

Ke každému závitovému závěsnému oku je dodáno EU prohlášení o shodě.

Další informace

Další produkty

- Závěsná oka, samojistná
- Závěsná oka, samojistná, nerez
- Závěsná oka závitová, samojistná, pro středové otvory podle DIN 332
- Závěsná oka závitová, samojistná, s otočným okem
- Závěsná oka závitová, samojistná - palce
- Závěsná oka závitová, samojistná, s otočným okem - palce

Výkres s rozměry



Informace pro objednání

Rozměry													Nosnost dle DIN EN 13155			Upeňovací závit	🌡️	🏋️	Obj. č.
d_1	l_1	$d_2^{-0,07}$	d_3	l_2	l_3	l_4	l_5	l_6	l_7	l_8	l_9	l_{10}	F_1	F_2	F_3	[mm]	max.	[g]	
[mm]													[kN]			[mm]	[°C]	[g]	
Zušlechtěná ocel																			
M20	22	17,25	30	30	36,5	52	32,6	36	56	114	26	17	16,6	7,7	5,8	M20	250	586	22352.0020

Příklad použití









Shoda

Vyhovuje RoHS

Obsahuje olovo - vyhovuje dle výjimek 6a / 6b / 6c

Obsahuje látky SVHC >0,1% hm.

Obsahuje olovo - seznam SVHC [REACH] k 27.06.2024.

Obsahuje látky Proposition 65



Olovo může při výskytu způsobit rakovinu a reprodukční poškození.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.