

Kameny volné • DIN 6323

23120.0010




Popis produktu

K navedení a vyrovnání upínacích přípravků na pracovním stole stroje s T-drážkami dle DIN 650. Oproti našroubovaným, přesahujícím, pevným a plochým kamenům pro T-drážku mají výhodu, že nemohou poškodit pracovní stůl stroje. Při použití hrubší síly dojde pouze k jejich posunutí.

Materiál

- Ocel, tvrzená, bryňovaná, broušená


Výkres s rozměry





Informace pro objednání

Velikost T-drážky Přípravek b_1 h_6 [mm]	Velikost T-drážky Stroj b_2 h_6 [mm]	Rozměry			Obj. č.
		h_1	h_2	l	
			[mm]		[g]
provedení A, $b_1 > b_2$ – obrázek 1					
12	10	12	3,6	20	20
					23120.0010

Příklad použití





Shoda

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.