

Trojhranné momentové držadlo

24711.0031



Popis produktu

Momentová držadla se používají všude tam, kde je vyžadováno omezení vynaložené ruční síly. Trojhranné momentové držadlo s integrovanou momentovou mechanikou umožňuje definovat omezení kroutícího momentu při utahování. Při dosažení kroutícího momentu dochází k "prokluzu". Při povolování není kroutící moment omezený. Tato držadla kombinují funkčnost ráčnového klíče s moderním a ergonomickým provedením trojhranného držadla.

Materiál

Víčko

- Plast, světle šedá

Momentová mechanika

- Ocel, tvrzená

Držadlo

- Termoplast PA-HP, vyztužený skelným vláknem, černý, matný

Vnitřní díl

- Ocel, bryněvaná

Šroub

- Ocel, bryněvaná

Další informace

Další produkty

- Momentová držadla

Výkres s rozměry



Obr. 1

Obr. 2



Informace pro objednání

Rozměry							Utahovací moment +/- 10% max. [Nm]	[g]	Obj. č.
d ₁	d ₂	d ₄	d ₅	h ₁	h ₂	t			
[mm]									
s vnitřním závitem – obrázek 1									
63	M8	16	28,1	46,6	12,9	14	4	105	24711.0031

Příklad použití



Shoda

Vyhovuje RoHS

Obsahuje olovo - vyhovuje dle výjimek 6a / 6b / 6c

Obsahuje látky SVHC >0,1% hm.

Obsahuje olovo - seznam SVHC [REACH] k 23.01.2024

Obsahuje látky Proposition 65



Olovo může při výskytu způsobit rakovinu a reprodukční poškození.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.