

Naváděcí čep • k přišroubování, odpovídající DIN 6321 22630.0231



Popis produktu

Naváděcí čepý válcové k polohování do lícovaných děr. Podpěrné a naváděcí čepý válcové se dají používat také jako dorazy a podpěry. Naváděcí čepý zploštělé slouží k vyrovnávání tolerancí ve vzdálenosti dvou děr nebo k usazení polohovaných dílů pouze v jednom směru. Možnost upevnění shora i zespoda zvyšuje bezpečnost (a usnadňuje demontáž). Neplatí pro velikost 6. Vnější rozměry odpovídají DIN 6321.

Materiál


- Cementační ocel, tvrzená, brynýrovaná a broušená

Další informace

Další produkty

- Naváděcí čepý, DIN 6321
- Naváděcí čepý, s kulovým zakončením

Výkres s rozměry



Informace pro objednání

Rozměry												Montážní otvor	Obj. č.
d_1	l_1	d_2	l_2	d_3	d_4	l_4	d_5	l_5	d_6	l_6	D_1	[g]	
g6		k6			[mm]						[mm]		
naváděcí čep válcový, k přišroubování – obrázek 1													
20	25	12	18	M6	10	9	5,2	5,1	M5	19	12	60	22630.0231

Příklad použití



Shoda

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.