

Silikonové dorazy · tvar komolého kužele

25151.0125



Popis produktu

Díky vysoké čistotě použitých materiálů je toto provedení určeno pro nasazení v provozech s vysokými hygienickými požadavky (např. v potravinářství).
Použitelný jako pružný koncový doraz, noha atd.
Dorazy ze silikonkaučuku mají vyšší rozsah pracovní teploty než dorazy z přírodního kaučuku. Tvrdost je 55 ± 5 Shore A. Jiné tvrdosti (40 ± 5 Shore A a 70 ± 5 Shore A) dle poptávky.

Materiál

Podložka
• Nerez 1.4301

Základní těleso
• Silikonkaučuk


Šroub
• Nerez 1.4301

Další informace

Další produkty

- Gumové dorazy, tvar komolého kužele

Výkres s rozměry



Obr. 1

Obr. 2

Informace pro objednání

Rozměry						Tuhost pružiny R ~ [N/mm]	Zatížitelnost max. [N]	Zdvih pružiny ~ [mm]	min. max. [°C]	Obj. č.
d ₁	d ₂	l ₂	d ₃	l ₁	s					
se šroubem – obrázek 2										
25	M6	8	16,5	20,5	2	90	460	5,1	-30 200	16 25151.0125

Shoda

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.