

Kameny volné • DIN 6323

23120.0011




Popis produktu

K navedení a vyrovnání upínacích přípravků na pracovním stole stroje s T-drážkami dle DIN 650. Oproti našroubovaným, přesahujícím, pevným a plochým kamenům pro T-drážku mají výhodu, že nemohou poškodit pracovní stůl stroje. Při použití hrubší síly dojde pouze k jejich posunutí.

Materiál

- Ocel, tvrzená, bryňovaná, broušená


Výkres s rozměry



Informace pro objednání

| Velikost T-drážky Přípravek b_1 h_6 [mm] | Velikost T-drážky Stroj b_2 h_6 [mm] | Rozměry | | | | l | [g] | Obj. č. |
|--|--|---------|-------|-------|------|----|------------|---------|
| | | h_1 | h_3 | h_4 | [mm] | | | |
| provedení B, $b_1 = b_2$ – obrázek 2 | | | | | | | | |
| 12 | 12 | 28,6 | 5,5 | 9 | 20 | 45 | 23120.0011 | |

Příklad použití



Shoda

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.