


Klínové rozpěrné upínače dvojité • s obrobitelnými čelistmi

23251.0112



Popis produktu

Utahováním upínacího šroubu se pohybují obě čelisti směrem od sebe a tlačí obrobky proti pevnému dorazům.

Čelisti mohou být obrobena podle tvaru obrobku. Výztuha je zapotřebí jen pro obrobení segmentů, nikoliv pro upínání obrobku.

Materiál

Základní těleso

- Hliník Al

Klín

- Cementační ocel, bryňovaná

Šroub

- Ocel

Výztuha

- Hliník Al

Montáž

Montáž do závitového otvoru nebo pomocí matice pro T-drážku umožňuje vícenásobné upnutí.

Další informace


Příslušenství

Matice pro T-drážku (EH 23010.) nutno objednat zvlášť.

Další produkty

- Matice pro T-drážku, DIN 508

Výkres s rozměry




Informace pro objednání

Rozměry									SW ₁	SW ₂	Upínací síla max.	Utahovací moment max.		Obj. č.
b ₁	b ₂	b ₃ ¹⁾	h ₁	h ₂	l ₁	l ₂	d ₁	d ₂						
[mm]									[mm]	[mm]	[kN]	[Nm]	[g]	
76,2	30,9	14,8	38,1	19,1	47,5	30,5	M12	M5	10	3	15,6	38,4	427	23251.0112

¹⁾ přídavek pro obrobení

Příklad použití



Shoda

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.