

Vodorovné rychloupínače • s vodorovnou nohou a masivním ramenem

23330.1204



Popis produktu

Pákové rychloupínače se vyznačují optimálním poměrem síly / zdvihu a snadnou manipulací. To umožňuje jejich nasazení v mnoha oblastech.

Pákové rychloupínače se používají v kovodělném průmyslu k upnutí dílu při vrtání, svařování, ohýbání, broušení, testování a montáži nebo ve dřevozpracujícím a plastikářském průmyslu na přípravcích pro vrtání, lepení, dělení a frézování.

Princip funkce kloubů a pák rychloupínače umožňuje široké a rychlé otevření upínače. Zaručuje v uvolněném stavu upínače zcela volné vyjmutí obrobku. Vysoký délkový poměr jeho pák přináší vysokou upínací sílu při nepatrné ovládací síle. Upínač je při upnutí obrobku samosvorný, zůstává zajištěný, což zabraňuje jeho rozevření během obrábění.

Pákové rychloupínače jsou vyrobeny z hodnotných komponentů a jsou určeny pro dlouhodobě bezúdržbový provoz.

Ergonomické 2-komponentní držadlo odolné olejům s neklouzavým jemným povrchem a svou velkou plochou úchopu umožňuje vysoký komfort obsluhy.

Materiál

Upínač

- Ocel, zinkovaná, pasivovaná

Nýty

- Nerez

Držadlo

- plast

Přítlačný šroub

- Ocel, zušlechtěná, pozinkovaná


Tlačná krytka

- Pryž, černá


Montáž

Přítlačný šroub se musí přivařit na rameno do požadované pozice.


Výkres s rozměry




23330.1203



23330.1204



23330.1205



23330.1206

