

## Přímé rychloupínače • s L-ohou

23330.2003



### Popis produktu

Pákové rychloupínače se vyznačují optimálním poměrem síly / zdvihu a snadnou manipulací. To umožňuje jejich nasazení v mnoha oblastech.

Pákové rychloupínače se používají v kovodělném průmyslu k upnutí dílu při vrtání, svařování, ohýbání, broušení, testování a montáži nebo ve dřevozpracujícím a plastikářském průmyslu na přípravcích pro vrtání, lepení, dělení a frézování.

Princip funkce kloubů a pák rychloupínače umožňuje široké a rychlé otevření upínače. Zaručuje v uvolněném stavu upínače zcela volné vyjmutí obrobku. Vysoký délkový poměr jeho pák přináší vysokou upínací sílu při nepatrné ovládací síle. Upínač je při upnutí obrobku samosvorný, zůstává zajištěný, což zabraňuje jeho rozevření během obrábění.

Pákové rychloupínače jsou vyrobeny z hodnotných komponentů a jsou určeny pro dlouhodobě bezúdržbový provoz.

Ergonomické 2-komponentní držadlo odolné olejům s neklouzavým jemným povrchem a svou velkou plochou úchopu umožňuje vysoký komfort obsluhy.

### Materiál

#### Upínač

- Ocel, zinkovaná, pasivovaná

#### Nýty

- Nerez

#### Držadlo

- plast

#### Přítlačný šroub

- Ocel, zušlechťená, pozinkovaná

#### Tlačná krytka


- Pryž, černá

### Další informace

#### Odkazy

Náhradní přítlačné šrouby jsou dostupné v e-shopu jako příslušenství.


### Výkres s rozměry



### Informace pro objednání


Velikost	Přítlačný šroub	Rozměry															Zdvih s <sub>1</sub>	Přidrzná síla		Teplota		Obj. č.			
		d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	b <sub>1</sub>	b <sub>2</sub>	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub> min.	l <sub>3</sub> max.	l <sub>4</sub>	l <sub>5</sub>	l <sub>6</sub>	l <sub>7</sub>		s <sub>2</sub> min.	s <sub>2</sub> max.	F <sub>1</sub>	F <sub>2</sub>		min.	max.	[g]
	[mm]	[mm]															[mm]	[kN]	[kN]	[°C]					
3	M6 x 25	5,6	10	M16 x 1,5	50	31,8 – 36	20	85,5	114	105	32,5	58,5	20	19	34	12,5	17	25	26	2	2	-10	80	328	23330.2003

### Příslušenství

	d <sub>2</sub>		Obj. č.
	[mm]	[g]	
<b>Přítlačný šroub (náhradní díl přímého rychloupínače)</b>			
 No Photo available	M 6 x 25	11,0	23330.9013

### Příklad použití





## Shoda

### Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

### Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.

### Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.