

Multi-Svěrák MS 125

EH 1700.



MULTI-SVĚRÁK, MECHANICKÝ
VERZE MS 125-S/M/L

OBLAST POUŽITÍ


- Vertikálně a horizontálně řízené CNC frézky.
- Je možné konvenční upínání, upínání drapáky a přítlačné upínání.
- MS 125-S – optimální pro použití na 5-osých obráběcích centrech.
- Upínání neopracovaných dílů, řezání kyslíkem a pilou, díky vniknutí tvrzených a vyměnitelných svěrných prvků do obrobku.
- S nosnými čelistmi je možné bezpečně a cenově příznivě upínat neopracované díly z nejrůznějších materiálů a s komplexními geometriemi.

VLASTNOSTI VÝROBKU

- Vysoká flexibilita – modulární upínací systém slučuje téměř všechny možnosti našich osvědčených modelů.
- Vysokotlaké vřeteno zajišťuje upnutí bez úbytku upínací síly.
- Zvětšený silový zdvih pro bezpečné upnutí neopracovaných dílů.
- Ztracený upínací okraj 8 mm při přítlačném upnutí, 3 mm při upnutí drapáky.
- Upínání momentovým klíčem (max. 30 Nm) – to umožňuje i práci při nepříznivém upínání přes stůl.



Detaily a kontaktní osoby naleznete zde:



www.halder.com/cz/Multi-Sveraky