

Lanka EH 22400.



Popis produktu

Toto lanko slouží k upevnění na zajišťovací čep EH 22340., EH 22350., EH 22370. a EH 22380., ale taktéž na čep s kuličkami stahovací EH 22360. a čep s odpruženými kuličkami EH 22400. jako pojistka proti ztrátě.

Materiál

Upevňovací kroužek

- Nerez

Očko

- Nerez
- Mosaz, cínovaná

Lanko

- Nerez
- Termoplast PA 6, šedá
- Termoplast PUR, černá, vyplněno vlákny

Opláštění lanka

- Bez opláštění
- Termoplast PA 6, černé opláštění
- Termoplast PA 6, čiré opláštění
- Termoplast PVC, zelené opláštění (transparentní)
- Termoplast PA 6, šedá
- Termoplast PUR, černá

Montáž

Montáž svorky (obr. 5/6) na čep s kuličkami - jemným naklepnutím. Demontáž - vycvaknutím svorky pomocí šroubováku. U termoplastového provedení (obr. 7) odstranit po upevnění přesahující konce. Spirálovité provedení (obr. 8) s velkou využitelnou délkou.

Další informace









Poznámky

Nestandardní provedení dle poptávky. Provedení obr. 3 a obr. 4 odpovídají MIL-DTL-83420.

Další produkty

- Lanka, pro čep se závitovými segmenty
- Lanka, dle DAN80
- Lanka, dle NSA5732

Výkres s rozměry



Informace pro objednání

l	Rozměry		Pro velikost	max.	[g]	Obj. č.
	l ₁	l ₂ max.				
nerez, se dvěma kroužky – obrázek 1, Termoplast PA 6, černé opláštění						
150	-	-	-	80	7,8	22400.0940 ¹⁾
200	-	-	-	80	8,4	22400.0941 ¹⁾
300	-	-	-	80	9,7	22400.0943 ¹⁾
nerez, se dvěma kroužky – obrázek 1, Termoplast PA 6, čiré opláštění						
150	-	-	-	80	7,8	22400.0950 ¹⁾
200	-	-	-	80	8,4	22400.0952 ¹⁾
300	-	-	-	80	9,7	22400.0956 ¹⁾
nerez, se dvěma kroužky – obrázek 1, Bez opláštění						
150	-	-	-	250	7,4	22400.0930 ¹⁾
200	-	-	-	250	7,9	22400.0931 ¹⁾
300	-	-	-	250	8,9	22400.0933 ¹⁾

¹⁾ nevhodné pro čep s kuličkami, samojistný, jednoduché provedení

²⁾ pro čep s kuličkami, samojistný, jednoduché provedení

l	Rozměry		Pro velikost [mm]	max. [°C]	[g]	Obj. č.
	l ₁ [mm]	l ₂ max.				
nerez, s kroužkem a očkem – obrázek 2, Termoplast PA 6, černé opláštění						
150	–	–	–	80	7,7	22400.0945 ¹⁾
200	–	–	–	80	7,5	22400.0946 ¹⁾
300	–	–	–	80	8,6	22400.0948 ¹⁾
nerez, s kroužkem a očkem – obrázek 2, Termoplast PA 6, čiré opláštění						
150	–	–	–	80	7,7	22400.0960 ¹⁾
200	–	–	–	80	7,5	22400.0962 ¹⁾
300	–	–	–	80	8,6	22400.0966 ¹⁾
nerez, s kroužkem a očkem – obrázek 2, Bez opláštění						
150	–	–	–	250	6,6	22400.0935 ¹⁾
200	–	–	–	250	7,0	22400.0936 ¹⁾
300	–	–	–	250	8,0	22400.0938 ¹⁾
nerez, s plechovým pravouhlejším úchytem a kroužkem – obrázek 3, Termoplast PVC, zelené opláštění (transparentní)						
150	–	–	–	80	11,0	22400.1301 ¹⁾
200	–	–	–	80	12,0	22400.1302 ¹⁾
300	–	–	–	80	14,0	22400.1303 ¹⁾
nerez, s plechovým úchytem ve tvaru kapky a kroužkem – obrázek 4, Termoplast PVC, zelené opláštění (transparentní)						
150	–	–	–	80	11,0	22400.1311 ¹⁾
200	–	–	–	80	12,0	22400.1312 ¹⁾
300	–	–	–	80	14,0	22400.1313 ¹⁾
nerez, se svorkou a očkem – obrázek 5, Termoplast PA 6, čiré opláštění						
150	–	–	5/ 6	80	6,2	22400.1001 ²⁾
150	–	–	8/10	80	7,1	22400.1021 ²⁾
150	–	–	12/16	80	8,2	22400.1041 ²⁾
150	–	–	20/25	80	11,0	22400.1061 ²⁾
200	–	–	5/ 6	80	6,8	22400.1002 ²⁾
200	–	–	8/10	80	7,7	22400.1022 ²⁾
200	–	–	12/16	80	8,9	22400.1042 ²⁾
200	–	–	20/25	80	12,0	22400.1062 ²⁾
300	–	–	5/ 6	80	8,0	22400.1003 ²⁾
300	–	–	8/10	80	8,9	22400.1023 ²⁾
300	–	–	12/16	80	10,0	22400.1043 ²⁾
300	–	–	20/25	80	13,0	22400.1063 ²⁾
nerez, se svorkou a očkem – obrázek 5, Termoplast PA 6, černé opláštění						
150	–	–	5/ 6	80	6,2	22400.1101 ²⁾
150	–	–	8/10	80	7,1	22400.1121 ²⁾
150	–	–	12/16	80	8,2	22400.1141 ²⁾
150	–	–	20/25	80	11,0	22400.1161 ²⁾
200	–	–	5/ 6	80	6,8	22400.1102 ²⁾
200	–	–	8/10	80	7,7	22400.1122 ²⁾
200	–	–	12/16	80	8,9	22400.1142 ²⁾
200	–	–	20/25	80	12,0	22400.1162 ²⁾
300	–	–	5/ 6	80	8,0	22400.1103 ²⁾
300	–	–	8/10	80	8,9	22400.1123 ²⁾
300	–	–	12/16	80	10,0	22400.1143 ²⁾
300	–	–	20/25	80	13,0	22400.1163 ²⁾
nerez, se svorkou a očkem – obrázek 5, Bez opláštění						
150	–	–	5/ 6	250	5,8	22400.1201 ²⁾
150	–	–	8/10	250	6,7	22400.1221 ²⁾
150	–	–	12/16	250	7,9	22400.1241 ²⁾
150	–	–	20/25	250	11,0	22400.1261 ²⁾



¹⁾ nevhodné pro čep s kuličkami, samojistný, jednoduché provedení

²⁾ pro čep s kuličkami, samojistný, jednoduché provedení

l	Rozměry		Pro velikost	max. [°C]	[g]	Obj. č.
	l ₁ [mm]	l ₂ max.				
200	–	–	5/ 6	250	6,3	22400.1202 ²⁾
200	–	–	8/10	250	7,2	22400.1222 ²⁾
200	–	–	12/16	250	8,4	22400.1242 ²⁾
200	–	–	20/25	250	11,0	22400.1262 ²⁾
300	–	–	5/ 6	250	7,3	22400.1203 ²⁾
300	–	–	8/10	250	8,2	22400.1223 ²⁾
300	–	–	12/16	250	9,5	22400.1243 ²⁾
300	–	–	20/25	250	13,0	22400.1263 ²⁾
nerez, se svorkou a kroužkem – obrázek 6, Termoplast PA 6, čiré opláštění						
150	–	–	5/ 6	80	6,3	22400.1011 ²⁾
150	–	–	8/10	80	7,3	22400.1031 ²⁾
150	–	–	12/16	80	8,4	22400.1051 ²⁾
150	–	–	20/25	80	11,0	22400.1071 ²⁾
200	–	–	5/ 6	80	7,0	22400.1012 ²⁾
200	–	–	8/10	80	7,8	22400.1032 ²⁾
200	–	–	12/16	80	9,0	22400.1052 ²⁾
200	–	–	20/25	80	12,0	22400.1072 ²⁾
300	–	–	5/ 6	80	8,2	22400.1013 ²⁾
300	–	–	8/10	80	9,0	22400.1033 ²⁾
300	–	–	12/16	80	10,0	22400.1053 ²⁾
300	–	–	20/25	80	13,0	22400.1073 ²⁾
nerez, se svorkou a kroužkem – obrázek 6, Termoplast PA 6, černé opláštění						
150	–	–	5/ 6	80	6,3	22400.1111 ²⁾
150	–	–	8/10	80	7,3	22400.1131 ²⁾
150	–	–	12/16	80	8,4	22400.1151 ²⁾
150	–	–	20/25	80	11,0	22400.1171 ²⁾
200	–	–	5/ 6	80	7,0	22400.1112 ²⁾
200	–	–	8/10	80	7,8	22400.1132 ²⁾
200	–	–	12/16	80	9,0	22400.1152 ²⁾
200	–	–	20/25	80	12,0	22400.1172 ²⁾
300	–	–	5/ 6	80	8,2	22400.1113 ²⁾
300	–	–	8/10	80	9,0	22400.1133 ²⁾
300	–	–	12/16	80	10,0	22400.1153 ²⁾
300	–	–	20/25	80	13,0	22400.1173 ²⁾
nerez, se svorkou a kroužkem – obrázek 6, Bez opláštění						
150	–	–	5/ 6	250	5,9	22400.1211 ²⁾
150	–	–	8/10	250	6,8	22400.1231 ²⁾
150	–	–	12/16	250	8,0	22400.1251 ²⁾
150	–	–	20/25	250	11,0	22400.1271 ²⁾
200	–	–	5/ 6	250	6,4	22400.1212 ²⁾
200	–	–	8/10	250	7,3	22400.1232 ²⁾
200	–	–	12/16	250	8,5	22400.1252 ²⁾
200	–	–	20/25	250	12,0	22400.1272 ²⁾
300	–	–	5/ 6	250	7,4	22400.1213 ²⁾
300	–	–	8/10	250	8,6	22400.1233 ²⁾
300	–	–	12/16	250	9,5	22400.1253 ²⁾
300	–	–	20/25	250	13,0	22400.1273 ²⁾

¹⁾ nevhodné pro čep s kuličkami, samojistný, jednoduché provedení









²⁾ pro čep s kuličkami, samojistný, jednoduché provedení

l	Rozměry		Pro velikost [mm]	 max. [°C]	 [g]	Obj. č.
	l ₁ [mm]	l ₂ max.				
plastové lanko s oboustrannou utahovací smyčkou – obrázek 7, Termoplast PA 6, šedá						
150	–	–	–	80	1,8	22400.0970
250	–	–	–	80	2,4	22400.0974
spirálovité, se dvěma kroužky – obrázek 8, Termoplast PUR, černá						
–	100	600	–	80	15,0	22400.0980¹⁾
–	200	1200	–	80	16,0	22400.0982¹⁾

¹⁾ nevhodné pro čep s kuličkami, samojistný, jednoduché provedení

²⁾ pro čep s kuličkami, samojistný, jednoduché provedení

Příklad použití



Shoda

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.