

## Přímé rychloupínače • s upevňovacím závitem

EH 23330.



### Popis produktu

Pákové rychloupínače se vyznačují optimálním poměrem síly / zdvihu a snadnou manipulací. To umožňuje jejich nasazení v mnoha oblastech.

Pákové rychloupínače se používají v kovodělném průmyslu k upnutí dílu při vrtání, svařování, ohýbání, broušení, testování a montáži nebo ve dřevozpracujícím a plastikářském průmyslu na přípravcích pro vrtání, lepení, dělení a frézování.

Princip funkce kloubů a pák rychloupínače umožňuje široké a rychlé otevření upínače. Zaručuje v uvolněném stavu upínače zcela volné vyjmutí obrobku. Vysoký délkový poměr jeho pák přináší vysokou upínací sílu při nepatrné ovládací síle. Upínač je při upnutí obrobku samosvorný, zůstává zajištěný, což zabraňuje jeho rozevření během obrábění.

Pákové rychloupínače jsou vyrobeny z hodnotných komponentů a jsou určeny pro dlouhodobě bezúdržbový provoz.

Ergonomické 2-komponentní držadlo odolné olejům s neklouzavým jemným povrchem a svou velkou plochou úchopu umožňuje vysoký komfort obsluhy.

### Materiál

#### Upínač

- Ocel, zinkovaná, pasivovaná

#### Nýty

- Nerez

#### Držadlo

- plast

#### Přítlačný šroub

- Ocel, zušlechtěná, pozinkovaná

#### Tlačná krytka


- Pryž, černá

### Další informace

#### Odkazy

Náhradní přítlačné šrouby jsou dostupné v e-shopu jako příslušenství.


### Výkres s rozměry




### Informace pro objednání

Velikost	Přítlačný šroub [mm]	Rozměry													Zdvih s <sub>1</sub> [mm]	Přidrzná síla		min. max.		Obj. č.	
		d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	b <sub>1</sub>	h <sub>1</sub>	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>	l <sub>4</sub>	l <sub>5</sub>	s <sub>2</sub>	s <sub>3</sub> min.	s <sub>3</sub> max.		F <sub>1</sub>	F <sub>2</sub>	[°C]			[g]
3	M 6 x 25	M16 x 1,5	10	M 6	30,5	73	68,5	68	36	13	15	36	17	25	21,5	1,0	1,0	-10	80	152	23330.2103
4	M 8 x 35	M20 x 1,5	12	M 8	33,0	123	108,0	115	57	16	25	57	22	35	40,0	2,5	2,5	-10	80	327	23330.2104
6	M12 x 50	M24 x 1,5	16	M12	49,0	149	175,0	139	92	24	45	92	30	50	67,0	4,0	4,0	-10	80	927	23330.2106

### Příslušenství

	d <sub>2</sub> [mm]	[g]	Obj. č.
<b>Přítlačný šroub (náhradní díl přímého rychloupínače)</b>			
 No Photo available	M 6 x 25	11	23330.9013
	M 8 x 35	25	23330.9014
	M12 x 50	73	23330.9016

### Příklad použití



### Shoda

Pro podrobné informace o shodě vyberte, prosím, požadované číslo výrobku.