

## Federnde Druckstücke · glatte Ausführung, mit Bund und Bolzen

22080.0126



### Produktbeschreibung

Zur Arretierung, Fixierung, als Montagehilfe, An- und Abdrückstift sowie Anschlagdämpfer.

### Werkstoff

#### Bolzen

- Thermoplast POM, weiß

#### Hülse

- Rostfreier Stahl 1.4303

#### Feder

- Rostfreier Stahl

### Montage


Für die Aufnahmebohrung von  $d_1$  wird eine Toleranz von H7 empfohlen.

### Weiterführende Informationen

### Hinweise

Sonderausführung auf Anfrage.  
Federnde Druckstücke werden speziell auf Federweg und Federkraft geprüft.

### Maßzeichnung




### Bestellinformationen

Abmessungen									Hub s	Federkraft <sup>1)</sup>		Temperatur		Aufnahmebohrung H7	Gewicht [g]	Art.-Nr.
d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	d <sub>4</sub>	d <sub>5</sub>	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>	l <sub>4</sub>		F <sub>1</sub>	F <sub>2</sub>	min.	max.			
+0,1 +0,04				±0,04		~	~	~	~	~						
[mm]									[mm]	[N]	[N]	[°C]	[mm]	[g]		
<b>Hülse aus rostfreiem Stahl, Bolzen aus Thermoplast</b>																
6	4,8	6,5	5,85	6	15	1	2,3	8,2	5,5	6,1	12	-30	50	6	1,2	22080.0126

<sup>1)</sup> statistischer Mittelwert

### Anwendungsbeispiel



## Compliance

### RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

### Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 27.06.2024.

### Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.