

Centraggi • DIN 6321
22630.0021



Descrizione prodotto

I centraggi cilindrici si usano come spine per fori in tolleranza, ma anche come appoggi o riferimenti nelle attrezzature.
I centraggi a ogiva servono per allineare due fori secondo un asse preferenziale o per compensare errori di interasse.
La superficie di contatto dell'appoggio è senza testimone (figura 1).

Materiale


- Acciaio da utensili, temperato, rettificato

Maggiori informazioni

Altri prodotti

- Centraggi, con filetto, dim. come DIN 6321
- Centraggi, con profilo arrotondato

Disegno



Caratteristiche

d ₁ g6	l ₁	Dimensioni			Foro di ricezione D ₁ H7 [mm]	[g]	Codice
		d ₂ n6 [mm]	l ₂	l ₄			
Centraggi cilindrici DIN 6321 forma B – Fig. 1							
6	12	4	6	4	4	3	22630.0021

Esempio di applicazione



Conformità

Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.