

Auflagebolzen • Stiffform

22680.0414




Produktbeschreibung

Als stabile und präzise Auflage und Anschlag verwendbar. Die Stiffform des Auflagebolzens ermöglicht den Einsatz bei Bauteilen mit beengten Auflagepunkten. Auflagefläche induktivgehärtet und geschliffen.


Werkstoff

- Vergütungsstahl, vergütet, brüniert

Maßzeichnung



Bestellinformationen

Abmessungen						SW	Anzugsdrehmoment max.		Art.-Nr.
l_1 $\pm 0,01$	d_1	d_2	l_2	l_3	d_3	[mm]	[Nm]	[g]	
mit Außengewinde – Bild 1									
40	M8	4	10	20	14,4	13	18	23	22680.0414

Anwendungsbeispiel



Compliance

RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 23.01.2024.

Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.