

## Federnde Druckstücke • lange Ausführung

22070.0212



### Produktbeschreibung

Verwendung als Auswerfer, An- und Abdruckstift und Dämpfungselement.

### Werkstoff

#### Bolzen

- Rostfreier Stahl 1.4305, nitriert

#### Hülse

- Rostfreier Stahl 1.4305

#### Feder

- Rostfreier Stahl

### Montage

Montage / Demontage mit Innensechskant und Schlitz möglich.

Zur Montage mit Schlitz (Bolzen-seite) spezielles Montagewerkzeug verwenden.

### Kennzeichnung

Standard-Federkraft: keine Markierung



### Weiterführende Informationen

#### Hinweise


Sonderausführung auf Anfrage.

Federnde Druckstücke werden speziell auf Federweg und Federkraft geprüft.

#### Verweise

Gewindesicherung: Polyamid-Rundumbeschichtung (Details hierzu finden Sie im Technischen Anhang)

### Maßzeichnung



### Bestellinformationen

d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	Abmessungen					Hub s	SW	Federkraft <sup>1)</sup>		Temperatur		Gewicht [g]	Art.-Nr.
		d <sub>3</sub>	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	n	t			F <sub>1</sub>	F <sub>2</sub>	min.	max.		
[mm]											[N]	[°C]		
rostfreier Stahl, Standard-Federkraft, mit Gewindesicherung														
M12	5,5	9,5	43	35	2,7	2	10	4	4	18	-30	90	23	22070.0212

<sup>1)</sup> statistischer Mittelwert

## Anwendungsbeispiel



## Compliance

### RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

### Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 23.01.2024.

### Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.