

Rastbolzen • mit Anschraubflansch, horizontal, rostfreier Stahl

22110.2346



Produktbeschreibung

Rastbolzen werden bei Indexierbohrungen eingesetzt.

Werkstoff

Gehäuse

- Rostfreier Stahl 1.4308, Feinguss, blank, matt gestrahlt

Raststift

- Rostfreier Stahl 1.4305

Knopf

- Thermoplast PA 6, schwarz, matt

Montage

Montage unter Verwendung von Scheiben ISO 7092.

Bedienung




Bei der Ausführung mit Arretierung wird der Knopf herausgezogen, um 90° gedreht und durch die Rastkerbe gesichert (wenn der Raststift nicht hervorstehen darf).

Weiterführende Informationen

Hinweise




Knopf nicht demontierbar.

Maßzeichnung






ohne Arretierung

Bild 1



ohne Arretierung

Bild 2



mit Arretierung

Bild 3

Bestellinformationen

Abmessungen														Federkraft ¹⁾		Temperatur		Gewicht	Art.-Nr.
d ₁	d ₂	b ₁	b ₂	b ₃	b ₄	h ₁	h ₂	k ₁	k ₂	k ₃	k ₄	l ₁	l ₂	F ₁	F ₂	min.	max.		
[mm]														[N]	[N]	[°C]			
mit Knopf und Arretierung – Bild 3																			
6	18	30,5	32	10	5,4	5	10,5	21	5,5	12	13	52	6	5	21	-30	80	48	22110.2346

¹⁾ statistischer Mittelwert

Compliance

RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 27.06.2024.

Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Frei von Konfliktmineralien