


Niederzugspanner • ohne Hebel

23210.0542



Produktbeschreibung

Durch Anziehen der Kugeldruckschraube wird das Werkstück gleichzeitig an Festanschläge und auf Auflagen niedergezogen. Das günstige Hebelverhältnis ermöglicht hohe horizontale Spannkraft. Mit Muttern für T-Nuten EH 23010. / EH 23020. (DIN 508) auch in anderen Nutennennmaßen einsetzbar.

Werkstoff


- Stahl, einsatzgehärtet, brüniert, geschliffen

Weiterführende Informationen

Weitere Produkte

- Muttern für T-Nuten, DIN 508
- Muttern für T-Nuten, lang


Maßzeichnung



Bestellinformationen

Nutennennmaß	d ₁	d ₂	b	Abmessungen						Spannkraft horizontal max. [kN]	Anzugsdrehmoment max. [Nm]	[g]	Art.-Nr.
				h ₁	h ₂	h ₃	l ₁	l ₂	s				
[mm]				[mm]									
mit Prismen- Spannbacke – Bild 2													
18	M16	16,5	68	47	35	13	86	41	7	21,5	20	1730	23210.0542

Anwendungsbeispiel



Compliance

RoHS-konform

Enthält Blei – Konform gemäß den Ausnahmen 6a / 6b / 6c.

Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w

Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 27.06.2024.

Enthält Proposition 65 Stoffe



Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.