

## Muttern für T-Nuten • DIN 508

23010.0244



### Produktbeschreibung

Diese Muttern für T-Nuten (Nutensteine) sind nach DIN 508 gefertigt. Das Sortiment ist um weitere Abmessungen, die nicht in der DIN enthalten sind, ergänzt.

### Werkstoff

- Vergütungsstahl, vergütet, Güte 10, brüniert

### Montage

Die volle Belastbarkeit der Mutter für T-Nuten setzt voraus, dass eine Verschraubung über die gesamte Gewindelänge der Mutter sichergestellt ist.

### Weiterführende Informationen

### Hinweise

Sonderausführung auf Anfrage.

### Maßzeichnung



### Bestellinformationen

Nuten- nenmaß [mm]	Abmessungen					für T-Nuten DIN 650 [mm]	Prüfkraft nach DIN 508 F min. [kN]	[g]	Art.-Nr. <sup>1)</sup>
	d	a	e	h	k				
<b>24</b>	<b>M20</b>	23,6	40	32	16	24	196	236	<b>23010.0244</b>

<sup>1)</sup> Abmessungen sind nicht in der DIN enthalten

### Anwendungsbeispiel



## Compliance

### RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

### Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 27.06.2024.

### Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.