


Pistoncino a spinta • con perno, antirotazione

23230.0554



Descrizione prodotto

Il pistoncino a spinta è adatto per un facile posizionamento di pezzi o di componenti prima del serraggio o dell'assemblaggio.
La versione con foro filettato permette il montaggio di perni personalizzati per adattarsi al disegno ed alla geometria del pezzo.

Materiale

Perno

- Acciaio cementato, brunito

Corpo

- Acciaio, zincato mediante zincatura

Vite di spinta

- Acciaio brunito, con punturale in ottone

Blocchetto di montaggio

- Zinco pressofuso, rivestito, nero


Pomello

- Acciaio, brunito

Dado

- Acciaio, brunito

Disegno



Caratteristiche

Dimensioni														Corsa s [mm]	SW		Spinta ¹⁾		max. [°C]	[g]	Codice	
d ₁	d ₂	d ₃	d ₅	d ₆	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	l ₅	l ₆	l ₇	r	b		k	SW ₁	SW ₂	F ₁				F ₂
[mm]														[mm]	[mm]		[N]		[°C]	[g]		
Con puntale arrotondato – Fig. 3																						
M20 x 1,5	14,5	25	M5	5,3	69,5	33	34	18	15,5	47	10	7,2	14	35	10	12	30	40	130	100	213	23230.0554

¹⁾ Valori medi statistici

Esempio di applicazione



Conformità

Conforme alla normativa RoHS

Contiene piombo - conforme alle eccezioni 6a / 6b / 6c.

Contiene sostanze SVHC >0,1% p/p

Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

Contiene sostanze della Proposition 65



L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.