

Kugelsperbolzen • selbstsichernd, mit Kombigriff, ausscheidungsgehärtet

EH 22380.



Produktbeschreibung

Zum raschen Fixieren, Arretieren, Verstellen, Wechseln und Sichern. Schnell und einfach lösbar für sich häufig wiederholende Verbindungen.

Alle Ausführungen sind korrosionsbeständig. Beim Werkstoff rostfreier Stahl 1.4542: hochfester, gehärteter Bolzen, daher extrem belastbar, hoher Verschleißschutz.

Ergonomischer Griff, verschiedene Farbkombinationen. Griffgestaltung verhindert unbeabsichtigtes Entriegeln.

Werkstoff

Bolzenteil

- Rostfreier Stahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet

Griff

- Thermoplast PA 6 grau / orange
- Thermoplast PA 6 grau / grau
- Thermoplast PA 6 grau / blau
- Thermoplast PA 6 schwarz / schwarz

Feder

- Rostfreier Stahl

Bedienung

Durch Drücken des Knopfes werden die Kugeln entriegelt.

Kennzeichnung

Ausführung rostfreier Stahl 1.4542 mit Markierung unterhalb der Kugeln.

Weiterführende Informationen

Hinweise

Sonderausführung auf Anfrage.

Verweise

Rostfreier Stahl 1.4305 siehe EH 22370.

Zubehör

Befestigungsmöglichkeit für Halteseil EH 22400.

Weitere Produkte

- Kugelsperbolzen, selbstsichernd, mit Kombigriff
- Aufnahmebuchsen, für Kugelsperbolzen und Steckbolzen
- Aufnahmebuchsen, mit Flansch, für Kugelsperbolzen und Steckbolzen
- Halteseile
- Positionierbuchsen, mit Bund, DIN 172 A
- Positionierbuchsen, ohne Bund, DIN 179 A

Maßzeichnung





** Ausführung rostfreier Stahl 1.4542 mit Kennzeichnung.



Bestellinformationen

d ₁ -0,04 -0,08		l ₁ +0,6	Abmessungen					Aufnahme- bohrung H11	Scherfestigkeit zweischnittig ¹⁾ min.	min. max.		g	Art.-Nr.
			d ₂	d ₃	d ₄	l ₂ ±1	l ₃	l ₄		[°C]			
			[mm]					[mm]	[kN]			[g]	
Grifffarbe: orange													
5	10	5,5	33,2	14,5	6,0	26,7	10,8	5	24	-30	80	15	22380.0152
5	15	5,5	33,2	14,5	6,0	26,7	10,8	5	24	-30	80	15	22380.0153
5	20	5,5	33,2	14,5	6,0	26,7	10,8	5	24	-30	80	16	22380.0154
5	25	5,5	33,2	14,5	6,0	26,7	10,8	5	24	-30	80	17	22380.0155
5	30	5,5	33,2	14,5	6,0	26,7	10,8	5	24	-30	80	18	22380.0156
5	35	5,5	33,2	14,5	6,0	26,7	10,8	5	24	-30	80	19	22380.0145
5	40	5,5	33,2	14,5	6,0	26,7	10,8	5	24	-30	80	20	22380.0146
5	45	5,5	33,2	14,5	6,0	26,7	10,8	5	24	-30	80	21	22380.0147
5	50	5,5	33,2	14,5	6,0	26,7	10,8	5	24	-30	80	23	22380.0148
5	60	5,5	33,2	14,5	6,0	26,7	10,8	5	24	-30	80	24	22380.0149
5	70	5,5	33,2	14,5	6,0	26,7	10,8	5	24	-30	80	18	22380.0150
5	80	5,5	33,2	14,5	6,0	26,7	10,8	5	24	-30	80	19	22380.0151
6	10	7,0	33,2	14,5	7,0	26,7	10,8	6	35	-30	80	16	22380.0162
6	15	7,0	33,2	14,5	7,0	26,7	10,8	6	35	-30	80	12	22380.0163
6	20	7,0	33,2	14,5	7,0	26,7	10,8	6	35	-30	80	18	22380.0164
6	25	7,0	33,2	14,5	7,0	26,7	10,8	6	35	-30	80	19	22380.0165
6	30	7,0	33,2	14,5	7,0	26,7	10,8	6	35	-30	80	20	22380.0166
6	35	7,0	33,2	14,5	7,0	26,7	10,8	6	35	-30	80	21	22380.0167
6	40	7,0	33,2	14,5	7,0	26,7	10,8	6	35	-30	80	22	22380.0168
6	45	7,0	33,2	14,5	7,0	26,7	10,8	6	35	-30	80	23	22380.0169
6	50	7,0	33,2	14,5	7,0	26,7	10,8	6	35	-30	80	24	22380.0170
6	60	7,0	33,2	14,5	7,0	26,7	10,8	6	35	-30	80	26	22380.0157
6	70	7,0	33,2	14,5	7,0	26,7	10,8	6	35	-30	80	28	22380.0158
6	80	7,0	33,2	14,5	7,0	26,7	10,8	6	35	-30	80	30	22380.0159
8	10	9,5	39,2	18,4	8,2	33,3	13,4	8	63	-30	80	38	22380.0172
8	15	9,5	39,2	18,4	8,2	33,3	13,4	8	63	-30	80	58	22380.0173
8	20	9,5	39,2	18,4	8,2	33,3	13,4	8	63	-30	80	40	22380.0174
8	25	9,5	39,2	18,4	8,2	33,3	13,4	8	63	-30	80	42	22380.0175
8	30	9,5	39,2	18,4	8,2	33,3	13,4	8	63	-30	80	42	22380.0176
8	35	9,5	39,2	18,4	8,2	33,3	13,4	8	63	-30	80	46	22380.0177
8	40	9,5	39,2	18,4	8,2	33,3	13,4	8	63	-30	80	47	22380.0178
8	45	9,5	39,2	18,4	8,2	33,3	13,4	8	63	-30	80	49	22380.0179
8	50	9,5	39,2	18,4	8,2	33,3	13,4	8	63	-30	80	51	22380.0180
8	60	9,5	39,2	18,4	8,2	33,3	13,4	8	63	-30	80	62	22380.0181
8	70	9,5	39,2	18,4	8,2	33,3	13,4	8	63	-30	80	65	22380.0182
8	80	9,5	39,2	18,4	8,2	33,3	13,4	8	63	-30	80	69	22380.0183
8	90	9,5	39,2	18,4	8,2	33,3	13,4	8	63	-30	80	36	22380.0171
8	100	9,5	39,2	18,4	8,2	33,3	13,4	8	63	-30	80	54	22380.0161
10	15	12,0	39,2	18,4	9,6	33,3	13,4	10	100	-30	80	86	22380.0191
10	20	12,0	39,2	18,4	9,6	33,3	13,4	10	100	-30	80	47	22380.0184
10	25	12,0	39,2	18,4	9,6	33,3	13,4	10	100	-30	80	49	22380.0185
10	30	12,0	39,2	18,4	9,6	33,3	13,4	10	100	-30	80	53	22380.0186
10	35	12,0	39,2	18,4	9,6	33,3	13,4	10	100	-30	80	55	22380.0187
10	40	12,0	39,2	18,4	9,6	33,3	13,4	10	100	-30	80	58	22380.0188
10	45	12,0	39,2	18,4	9,6	33,3	13,4	10	100	-30	80	61	22380.0189
10	50	12,0	39,2	18,4	9,6	33,3	13,4	10	100	-30	80	64	22380.0190
10	60	12,0	39,2	18,4	9,6	33,3	13,4	10	100	-30	80	70	22380.0192
10	70	12,0	39,2	18,4	9,6	33,3	13,4	10	100	-30	80	91	22380.0193
10	80	12,0	39,2	18,4	9,6	33,3	13,4	10	100	-30	80	97	22380.0194
10	90	12,0	39,2	18,4	9,6	33,3	13,4	10	100	-30	80	103	22380.0195
10	100	12,0	39,2	18,4	9,6	33,3	13,4	10	100	-30	80	109	22380.0196
10	110	12,0	39,2	18,4	9,6	33,3	13,4	10	100	-30	80	115	22380.0197
10	120	12,0	39,2	18,4	9,6	33,3	13,4	10	100	-30	80	53	22380.0198
12	20	14,5	47,6	25,2	10,6	39,7	16,7	12	144	-30	80	156	22380.0204
12	25	14,5	47,6	25,2	10,6	39,7	16,7	12	144	-30	80	96	22380.0205



¹⁾ Scherfestigkeit ähnlich DIN 50141

d ₁ -0,04 -0,08	l ₁ +0,6	Abmessungen						Aufnahme- bohrung H11 [mm]	Scherfestigkeit zweischnittig ¹⁾ min. [kN]	 min. max.		 [g]	Art.-Nr.
		d ₂	d ₃	d ₄	l ₂ ±1	l ₃	l ₄			[°C]			
[mm]													
12	30	14,5	47,6	25,2	10,6	39,7	16,7	12	144	-30	80	100	22380.0206
12	35	14,5	47,6	25,2	10,6	39,7	16,7	12	144	-30	80	105	22380.0207
12	40	14,5	47,6	25,2	10,6	39,7	16,7	12	144	-30	80	109	22380.0208
12	45	14,5	47,6	25,2	10,6	39,7	16,7	12	144	-30	80	113	22380.0209
12	50	14,5	47,6	25,2	10,6	39,7	16,7	12	144	-30	80	117	22380.0210
12	60	14,5	47,6	25,2	10,6	39,7	16,7	12	144	-30	80	126	22380.0212
12	70	14,5	47,6	25,2	10,6	39,7	16,7	12	144	-30	80	134	22380.0214
12	80	14,5	47,6	25,2	10,6	39,7	16,7	12	144	-30	80	143	22380.0216
12	90	14,5	47,6	25,2	10,6	39,7	16,7	12	144	-30	80	165	22380.0217
12	100	14,5	47,6	25,2	10,6	39,7	16,7	12	144	-30	80	173	22380.0218
12	110	14,5	47,6	25,2	10,6	39,7	16,7	12	144	-30	80	182	22380.0219
12	120	14,5	47,6	25,2	10,6	39,7	16,7	12	144	-30	80	177	22380.0220
16	30	19,0	47,6	25,2	14,0	39,7	16,7	16	257	-30	80	132	22380.0226
16	35	19,0	47,6	25,2	14,0	39,7	16,7	16	257	-30	80	140	22380.0227
16	40	19,0	47,6	25,2	14,0	39,7	16,7	16	257	-30	80	148	22380.0228
16	45	19,0	47,6	25,2	14,0	39,7	16,7	16	257	-30	80	155	22380.0229
16	50	19,0	47,6	25,2	14,0	39,7	16,7	16	257	-30	80	168	22380.0230
16	60	19,0	47,6	25,2	14,0	39,7	16,7	16	257	-30	80	178	22380.0232
16	70	19,0	47,6	25,2	14,0	39,7	16,7	16	257	-30	80	194	22380.0234
16	80	19,0	47,6	25,2	14,0	39,7	16,7	16	257	-30	80	208	22380.0236
16	90	19,0	47,6	25,2	14,0	39,7	16,7	16	257	-30	80	234	22380.0237
16	100	19,0	47,6	25,2	14,0	39,7	16,7	16	257	-30	80	251	22380.0238
16	110	19,0	47,6	25,2	14,0	39,7	16,7	16	257	-30	80	266	22380.0239
16	120	19,0	47,6	25,2	14,0	39,7	16,7	16	257	-30	80	281	22380.0240
16	130	19,0	47,6	25,2	14,0	39,7	16,7	16	257	-30	80	297	22380.0241
16	140	19,0	47,6	25,2	14,0	39,7	16,7	16	257	-30	80	313	22380.0242
16	150	19,0	47,6	25,2	14,0	39,7	16,7	16	257	-30	80	328	22380.0243
20	50	25,0	57,1	33,8	20,5	50,7	21,5	20	403	-30	80	329	22380.0251
20	60	25,0	57,1	33,8	20,5	50,7	21,5	20	403	-30	80	343	22380.0252
20	70	25,0	57,1	33,8	20,5	50,7	21,5	20	403	-30	80	377	22380.0253
20	80	25,0	57,1	33,8	20,5	50,7	21,5	20	403	-30	80	392	22380.0256
20	90	25,0	57,1	33,8	20,5	50,7	21,5	20	403	-30	80	426	22380.0257
20	100	25,0	57,1	33,8	20,5	50,7	21,5	20	403	-30	80	440	22380.0260
20	110	25,0	57,1	33,8	20,5	50,7	21,5	20	403	-30	80	474	22380.0261
20	120	25,0	57,1	33,8	20,5	50,7	21,5	20	403	-30	80	488	22380.0264
20	130	25,0	57,1	33,8	20,5	50,7	21,5	20	403	-30	80	523	22380.0265
20	140	25,0	57,1	33,8	20,5	50,7	21,5	20	403	-30	80	546	22380.0266
20	150	25,0	57,1	33,8	20,5	50,7	21,5	20	403	-30	80	571	22380.0267
25	50	30,8	57,1	33,8	22,0	50,7	21,5	25	631	-30	80	425	22380.0269
25	60	30,8	57,1	33,8	22,0	50,7	21,5	25	631	-30	80	457	22380.0270
25	70	30,8	57,1	33,8	22,0	50,7	21,5	25	631	-30	80	490	22380.0271
25	80	30,8	57,1	33,8	22,0	50,7	21,5	25	631	-30	80	540	22380.0272
25	90	30,8	57,1	33,8	22,0	50,7	21,5	25	631	-30	80	573	22380.0273
25	100	30,8	57,1	33,8	22,0	50,7	21,5	25	631	-30	80	603	22380.0274
25	110	30,8	57,1	33,8	22,0	50,7	21,5	25	631	-30	80	640	22380.0275
25	120	30,8	57,1	33,8	22,0	50,7	21,5	25	631	-30	80	678	22380.0276
25	130	30,8	57,1	33,8	22,0	50,7	21,5	25	631	-30	80	715	22380.0277
25	140	30,8	57,1	33,8	22,0	50,7	21,5	25	631	-30	80	753	22380.0278
25	150	30,8	57,1	33,8	22,0	50,7	21,5	25	631	-30	80	790	22380.0279
Grifffarbe: grau													
5	10	5,5	33,2	14,5	6,0	26,7	10,8	5	24	-30	80	15	22380.0292
5	15	5,5	33,2	14,5	6,0	26,7	10,8	5	24	-30	80	15	22380.0293
5	20	5,5	33,2	14,5	6,0	26,7	10,8	5	24	-30	80	16	22380.0294
5	25	5,5	33,2	14,5	6,0	26,7	10,8	5	24	-30	80	17	22380.0295
5	30	5,5	33,2	14,5	6,0	26,7	10,8	5	24	-30	80	18	22380.0296
5	35	5,5	33,2	14,5	6,0	26,7	10,8	5	24	-30	80	19	22380.0285
5	40	5,5	33,2	14,5	6,0	26,7	10,8	5	24	-30	80	20	22380.0286
5	45	5,5	33,2	14,5	6,0	26,7	10,8	5	24	-30	80	21	22380.0287



¹⁾ Scherfestigkeit ähnlich DIN 50141

d ₁ -0,04 -0,08	l ₁ +0,6	Abmessungen						Aufnahme- bohrung H11 [mm]	Scherfestigkeit zweischnittig ¹⁾ min. [kN]	 min. max.		 [g]	Art.-Nr.
		d ₂	d ₃	d ₄	l ₂ ±1	l ₃	l ₄			[°C]			
		[mm]								[°C]			
5	50	5,5	33,2	14,5	6,0	26,7	10,8	5	24	-30	80	23	22380.0288
5	60	5,5	33,2	14,5	6,0	26,7	10,8	5	24	-30	80	24	22380.0289
5	70	5,5	33,2	14,5	6,0	26,7	10,8	5	24	-30	80	18	22380.0290
5	80	5,5	33,2	14,5	6,0	26,7	10,8	5	24	-30	80	19	22380.0291
6	10	7,0	33,2	14,5	7,0	26,7	10,8	6	35	-30	80	16	22380.0302
6	15	7,0	33,2	14,5	7,0	26,7	10,8	6	35	-30	80	12	22380.0303
6	20	7,0	33,2	14,5	7,0	26,7	10,8	6	35	-30	80	18	22380.0304
6	25	7,0	33,2	14,5	7,0	26,7	10,8	6	35	-30	80	19	22380.0305
6	30	7,0	33,2	14,5	7,0	26,7	10,8	6	35	-30	80	20	22380.0306
6	35	7,0	33,2	14,5	7,0	26,7	10,8	6	35	-30	80	21	22380.0307
6	40	7,0	33,2	14,5	7,0	26,7	10,8	6	35	-30	80	22	22380.0308
6	45	7,0	33,2	14,5	7,0	26,7	10,8	6	35	-30	80	23	22380.0309
6	50	7,0	33,2	14,5	7,0	26,7	10,8	6	35	-30	80	24	22380.0310
6	60	7,0	33,2	14,5	7,0	26,7	10,8	6	35	-30	80	26	22380.0297
6	70	7,0	33,2	14,5	7,0	26,7	10,8	6	35	-30	80	28	22380.0298
6	80	7,0	33,2	14,5	7,0	26,7	10,8	6	35	-30	80	30	22380.0299
8	10	9,5	39,2	18,4	8,2	33,3	13,4	8	63	-30	80	38	22380.0312
8	15	9,5	39,2	18,4	8,2	33,3	13,4	8	63	-30	80	58	22380.0313
8	20	9,5	39,2	18,4	8,2	33,3	13,4	8	63	-30	80	40	22380.0314
8	25	9,5	39,2	18,4	8,2	33,3	13,4	8	63	-30	80	42	22380.0315
8	30	9,5	39,2	18,4	8,2	33,3	13,4	8	63	-30	80	42	22380.0316
8	35	9,5	39,2	18,4	8,2	33,3	13,4	8	63	-30	80	46	22380.0317
8	40	9,5	39,2	18,4	8,2	33,3	13,4	8	63	-30	80	47	22380.0318
8	45	9,5	39,2	18,4	8,2	33,3	13,4	8	63	-30	80	49	22380.0319
8	50	9,5	39,2	18,4	8,2	33,3	13,4	8	63	-30	80	51	22380.0320
8	60	9,5	39,2	18,4	8,2	33,3	13,4	8	63	-30	80	62	22380.0321
8	70	9,5	39,2	18,4	8,2	33,3	13,4	8	63	-30	80	65	22380.0322
8	80	9,5	39,2	18,4	8,2	33,3	13,4	8	63	-30	80	69	22380.0323
8	90	9,5	39,2	18,4	8,2	33,3	13,4	8	63	-30	80	36	22380.0311
8	100	9,5	39,2	18,4	8,2	33,3	13,4	8	63	-30	80	54	22380.0301
10	15	12,0	39,2	18,4	9,6	33,3	13,4	10	100	-30	80	86	22380.0331
10	20	12,0	39,2	18,4	9,6	33,3	13,4	10	100	-30	80	47	22380.0324
10	25	12,0	39,2	18,4	9,6	33,3	13,4	10	100	-30	80	49	22380.0325
10	30	12,0	39,2	18,4	9,6	33,3	13,4	10	100	-30	80	53	22380.0326
10	35	12,0	39,2	18,4	9,6	33,3	13,4	10	100	-30	80	55	22380.0327
10	40	12,0	39,2	18,4	9,6	33,3	13,4	10	100	-30	80	58	22380.0328
10	45	12,0	39,2	18,4	9,6	33,3	13,4	10	100	-30	80	61	22380.0329
10	50	12,0	39,2	18,4	9,6	33,3	13,4	10	100	-30	80	64	22380.0330
10	60	12,0	39,2	18,4	9,6	33,3	13,4	10	100	-30	80	70	22380.0332
10	70	12,0	39,2	18,4	9,6	33,3	13,4	10	100	-30	80	91	22380.0333
10	80	12,0	39,2	18,4	9,6	33,3	13,4	10	100	-30	80	97	22380.0334
10	90	12,0	39,2	18,4	9,6	33,3	13,4	10	100	-30	80	103	22380.0335
10	100	12,0	39,2	18,4	9,6	33,3	13,4	10	100	-30	80	109	22380.0336
10	110	12,0	39,2	18,4	9,6	33,3	13,4	10	100	-30	80	115	22380.0337
10	120	12,0	39,2	18,4	9,6	33,3	13,4	10	100	-30	80	53	22380.0338
12	20	14,5	47,6	25,2	10,6	39,7	16,7	12	144	-30	80	156	22380.0344
12	25	14,5	47,6	25,2	10,6	39,7	16,7	12	144	-30	80	96	22380.0345
12	30	14,5	47,6	25,2	10,6	39,7	16,7	12	144	-30	80	100	22380.0346
12	35	14,5	47,6	25,2	10,6	39,7	16,7	12	144	-30	80	105	22380.0347
12	40	14,5	47,6	25,2	10,6	39,7	16,7	12	144	-30	80	109	22380.0348
12	45	14,5	47,6	25,2	10,6	39,7	16,7	12	144	-30	80	113	22380.0349
12	50	14,5	47,6	25,2	10,6	39,7	16,7	12	144	-30	80	117	22380.0350
12	60	14,5	47,6	25,2	10,6	39,7	16,7	12	144	-30	80	126	22380.0352
12	70	14,5	47,6	25,2	10,6	39,7	16,7	12	144	-30	80	134	22380.0354
12	80	14,5	47,6	25,2	10,6	39,7	16,7	12	144	-30	80	143	22380.0356
12	90	14,5	47,6	25,2	10,6	39,7	16,7	12	144	-30	80	165	22380.0357
12	100	14,5	47,6	25,2	10,6	39,7	16,7	12	144	-30	80	173	22380.0358
12	110	14,5	47,6	25,2	10,6	39,7	16,7	12	144	-30	80	182	22380.0359
12	120	14,5	47,6	25,2	10,6	39,7	16,7	12	144	-30	80	177	22380.0360



¹⁾ Scherfestigkeit ähnlich DIN 50141

d ₁ -0,04 -0,08	l ₁ +0,6	Abmessungen						Aufnahme- bohrung H11 [mm]	Scherfestigkeit zweischnittig ¹⁾ min. [kN]	 min. max.		 [g]	Art.-Nr.
		d ₂	d ₃	d ₄	l ₂ ±1	l ₃	l ₄			[°C]			
		[mm]								[°C]			
16	30	19,0	47,6	25,2	14,0	39,7	16,7	16	257	-30	80	132	22380.0366
16	35	19,0	47,6	25,2	14,0	39,7	16,7	16	257	-30	80	140	22380.0367
16	40	19,0	47,6	25,2	14,0	39,7	16,7	16	257	-30	80	148	22380.0368
16	45	19,0	47,6	25,2	14,0	39,7	16,7	16	257	-30	80	155	22380.0369
16	50	19,0	47,6	25,2	14,0	39,7	16,7	16	257	-30	80	168	22380.0370
16	60	19,0	47,6	25,2	14,0	39,7	16,7	16	257	-30	80	178	22380.0372
16	70	19,0	47,6	25,2	14,0	39,7	16,7	16	257	-30	80	194	22380.0374
16	80	19,0	47,6	25,2	14,0	39,7	16,7	16	257	-30	80	208	22380.0376
16	90	19,0	47,6	25,2	14,0	39,7	16,7	16	257	-30	80	234	22380.0377
16	100	19,0	47,6	25,2	14,0	39,7	16,7	16	257	-30	80	251	22380.0378
16	110	19,0	47,6	25,2	14,0	39,7	16,7	16	257	-30	80	266	22380.0379
16	120	19,0	47,6	25,2	14,0	39,7	16,7	16	257	-30	80	281	22380.0380
16	130	19,0	47,6	25,2	14,0	39,7	16,7	16	257	-30	80	297	22380.0381
16	140	19,0	47,6	25,2	14,0	39,7	16,7	16	257	-30	80	313	22380.0382
16	150	19,0	47,6	25,2	14,0	39,7	16,7	16	257	-30	80	328	22380.0383
20	50	25,0	57,1	33,8	20,5	50,7	21,5	20	403	-30	80	329	22380.0391
20	60	25,0	57,1	33,8	20,5	50,7	21,5	20	403	-30	80	343	22380.0392
20	70	25,0	57,1	33,8	20,5	50,7	21,5	20	403	-30	80	377	22380.0393
20	80	25,0	57,1	33,8	20,5	50,7	21,5	20	403	-30	80	392	22380.0396
20	90	25,0	57,1	33,8	20,5	50,7	21,5	20	403	-30	80	426	22380.0397
20	100	25,0	57,1	33,8	20,5	50,7	21,5	20	403	-30	80	440	22380.0400
20	110	25,0	57,1	33,8	20,5	50,7	21,5	20	403	-30	80	474	22380.0401
20	120	25,0	57,1	33,8	20,5	50,7	21,5	20	403	-30	80	488	22380.0404
20	130	25,0	57,1	33,8	20,5	50,7	21,5	20	403	-30	80	523	22380.0405
20	140	25,0	57,1	33,8	20,5	50,7	21,5	20	403	-30	80	546	22380.0406
20	150	25,0	57,1	33,8	20,5	50,7	21,5	20	403	-30	80	571	22380.0407
25	50	30,8	57,1	33,8	22,0	50,7	21,5	25	631	-30	80	425	22380.0409
25	60	30,8	57,1	33,8	22,0	50,7	21,5	25	631	-30	80	457	22380.0410
25	70	30,8	57,1	33,8	22,0	50,7	21,5	25	631	-30	80	490	22380.0411
25	80	30,8	57,1	33,8	22,0	50,7	21,5	25	631	-30	80	540	22380.0412
25	90	30,8	57,1	33,8	22,0	50,7	21,5	25	631	-30	80	573	22380.0413
25	100	30,8	57,1	33,8	22,0	50,7	21,5	25	631	-30	80	603	22380.0414
25	110	30,8	57,1	33,8	22,0	50,7	21,5	25	631	-30	80	640	22380.0415
25	120	30,8	57,1	33,8	22,0	50,7	21,5	25	631	-30	80	678	22380.0416
25	130	30,8	57,1	33,8	22,0	50,7	21,5	25	631	-30	80	715	22380.0417
25	140	30,8	57,1	33,8	22,0	50,7	21,5	25	631	-30	80	753	22380.0418
25	150	30,8	57,1	33,8	22,0	50,7	21,5	25	631	-30	80	790	22380.0419
Grifffarbe: blau													
5	10	5,5	33,2	14,5	6,0	26,7	10,8	5	24	-30	80	15	22380.0432
5	15	5,5	33,2	14,5	6,0	26,7	10,8	5	24	-30	80	15	22380.0433
5	20	5,5	33,2	14,5	6,0	26,7	10,8	5	24	-30	80	16	22380.0434
5	25	5,5	33,2	14,5	6,0	26,7	10,8	5	24	-30	80	17	22380.0435
5	30	5,5	33,2	14,5	6,0	26,7	10,8	5	24	-30	80	18	22380.0436
5	35	5,5	33,2	14,5	6,0	26,7	10,8	5	24	-30	80	19	22380.0425
5	40	5,5	33,2	14,5	6,0	26,7	10,8	5	24	-30	80	20	22380.0426
5	45	5,5	33,2	14,5	6,0	26,7	10,8	5	24	-30	80	21	22380.0427
5	50	5,5	33,2	14,5	6,0	26,7	10,8	5	24	-30	80	23	22380.0428
5	60	5,5	33,2	14,5	6,0	26,7	10,8	5	24	-30	80	24	22380.0429
5	70	5,5	33,2	14,5	6,0	26,7	10,8	5	24	-30	80	18	22380.0430
5	80	5,5	33,2	14,5	6,0	26,7	10,8	5	24	-30	80	19	22380.0431
6	10	7,0	33,2	14,5	7,0	26,7	10,8	6	35	-30	80	16	22380.0442
6	15	7,0	33,2	14,5	7,0	26,7	10,8	6	35	-30	80	12	22380.0443
6	20	7,0	33,2	14,5	7,0	26,7	10,8	6	35	-30	80	18	22380.0444
6	25	7,0	33,2	14,5	7,0	26,7	10,8	6	35	-30	80	19	22380.0445
6	30	7,0	33,2	14,5	7,0	26,7	10,8	6	35	-30	80	20	22380.0446
6	35	7,0	33,2	14,5	7,0	26,7	10,8	6	35	-30	80	21	22380.0447
6	40	7,0	33,2	14,5	7,0	26,7	10,8	6	35	-30	80	22	22380.0448
6	45	7,0	33,2	14,5	7,0	26,7	10,8	6	35	-30	80	23	22380.0449



¹⁾ Scherfestigkeit ähnlich DIN 50141

d ₁ -0,04 -0,08	l ₁ +0,6	Abmessungen						Aufnahme- bohrung H11 [mm]	Scherfestigkeit zweischnittig ¹⁾ min. [kN]	 min. max.		 [g]	Art.-Nr.
		d ₂	d ₃	d ₄	l ₂ ±1	l ₃	l ₄			[°C]			
		[mm]								[°C]			
6	50	7,0	33,2	14,5	7,0	26,7	10,8	6	35	-30	80	24	22380.0450
6	60	7,0	33,2	14,5	7,0	26,7	10,8	6	35	-30	80	26	22380.0437
6	70	7,0	33,2	14,5	7,0	26,7	10,8	6	35	-30	80	28	22380.0438
6	80	7,0	33,2	14,5	7,0	26,7	10,8	6	35	-30	80	30	22380.0439
8	10	9,5	39,2	18,4	8,2	33,3	13,4	8	63	-30	80	38	22380.0452
8	15	9,5	39,2	18,4	8,2	33,3	13,4	8	63	-30	80	58	22380.0453
8	20	9,5	39,2	18,4	8,2	33,3	13,4	8	63	-30	80	40	22380.0454
8	25	9,5	39,2	18,4	8,2	33,3	13,4	8	63	-30	80	42	22380.0455
8	30	9,5	39,2	18,4	8,2	33,3	13,4	8	63	-30	80	42	22380.0456
8	35	9,5	39,2	18,4	8,2	33,3	13,4	8	63	-30	80	46	22380.0457
8	40	9,5	39,2	18,4	8,2	33,3	13,4	8	63	-30	80	47	22380.0458
8	45	9,5	39,2	18,4	8,2	33,3	13,4	8	63	-30	80	49	22380.0459
8	50	9,5	39,2	18,4	8,2	33,3	13,4	8	63	-30	80	51	22380.0460
8	60	9,5	39,2	18,4	8,2	33,3	13,4	8	63	-30	80	62	22380.0461
8	70	9,5	39,2	18,4	8,2	33,3	13,4	8	63	-30	80	65	22380.0462
8	80	9,5	39,2	18,4	8,2	33,3	13,4	8	63	-30	80	69	22380.0463
8	90	9,5	39,2	18,4	8,2	33,3	13,4	8	63	-30	80	36	22380.0451
8	100	9,5	39,2	18,4	8,2	33,3	13,4	8	63	-30	80	54	22380.0441
10	15	12,0	39,2	18,4	9,6	33,3	13,4	10	100	-30	80	86	22380.0471
10	20	12,0	39,2	18,4	9,6	33,3	13,4	10	100	-30	80	47	22380.0464
10	25	12,0	39,2	18,4	9,6	33,3	13,4	10	100	-30	80	49	22380.0465
10	30	12,0	39,2	18,4	9,6	33,3	13,4	10	100	-30	80	53	22380.0466
10	35	12,0	39,2	18,4	9,6	33,3	13,4	10	100	-30	80	55	22380.0467
10	40	12,0	39,2	18,4	9,6	33,3	13,4	10	100	-30	80	58	22380.0468
10	45	12,0	39,2	18,4	9,6	33,3	13,4	10	100	-30	80	61	22380.0469
10	50	12,0	39,2	18,4	9,6	33,3	13,4	10	100	-30	80	64	22380.0470
10	60	12,0	39,2	18,4	9,6	33,3	13,4	10	100	-30	80	70	22380.0472
10	70	12,0	39,2	18,4	9,6	33,3	13,4	10	100	-30	80	91	22380.0473
10	80	12,0	39,2	18,4	9,6	33,3	13,4	10	100	-30	80	97	22380.0474
10	90	12,0	39,2	18,4	9,6	33,3	13,4	10	100	-30	80	103	22380.0475
10	100	12,0	39,2	18,4	9,6	33,3	13,4	10	100	-30	80	109	22380.0476
10	110	12,0	39,2	18,4	9,6	33,3	13,4	10	100	-30	80	115	22380.0477
10	120	12,0	39,2	18,4	9,6	33,3	13,4	10	100	-30	80	53	22380.0478
12	20	14,5	47,6	25,2	10,6	39,7	16,7	12	144	-30	80	156	22380.0484
12	25	14,5	47,6	25,2	10,6	39,7	16,7	12	144	-30	80	96	22380.0485
12	30	14,5	47,6	25,2	10,6	39,7	16,7	12	144	-30	80	100	22380.0486
12	35	14,5	47,6	25,2	10,6	39,7	16,7	12	144	-30	80	105	22380.0487
12	40	14,5	47,6	25,2	10,6	39,7	16,7	12	144	-30	80	109	22380.0488
12	45	14,5	47,6	25,2	10,6	39,7	16,7	12	144	-30	80	113	22380.0489
12	50	14,5	47,6	25,2	10,6	39,7	16,7	12	144	-30	80	117	22380.0490
12	60	14,5	47,6	25,2	10,6	39,7	16,7	12	144	-30	80	126	22380.0492
12	70	14,5	47,6	25,2	10,6	39,7	16,7	12	144	-30	80	134	22380.0494
12	80	14,5	47,6	25,2	10,6	39,7	16,7	12	144	-30	80	143	22380.0496
12	90	14,5	47,6	25,2	10,6	39,7	16,7	12	144	-30	80	165	22380.0497
12	100	14,5	47,6	25,2	10,6	39,7	16,7	12	144	-30	80	173	22380.0498
12	110	14,5	47,6	25,2	10,6	39,7	16,7	12	144	-30	80	182	22380.0499
12	120	14,5	47,6	25,2	10,6	39,7	16,7	12	144	-30	80	177	22380.0500
16	30	19,0	47,6	25,2	14,0	39,7	16,7	16	257	-30	80	132	22380.0506
16	35	19,0	47,6	25,2	14,0	39,7	16,7	16	257	-30	80	140	22380.0507
16	40	19,0	47,6	25,2	14,0	39,7	16,7	16	257	-30	80	148	22380.0508
16	45	19,0	47,6	25,2	14,0	39,7	16,7	16	257	-30	80	155	22380.0509
16	50	19,0	47,6	25,2	14,0	39,7	16,7	16	257	-30	80	168	22380.0510
16	60	19,0	47,6	25,2	14,0	39,7	16,7	16	257	-30	80	178	22380.0512
16	70	19,0	47,6	25,2	14,0	39,7	16,7	16	257	-30	80	194	22380.0514
16	90	19,0	47,6	25,2	14,0	39,7	16,7	16	257	-30	80	234	22380.0517
16	80	19,0	47,6	25,2	14,0	39,7	16,7	16	257	-30	80	208	22380.0516
16	100	19,0	47,6	25,2	14,0	39,7	16,7	16	257	-30	80	251	22380.0518
16	110	19,0	47,6	25,2	14,0	39,7	16,7	16	257	-30	80	266	22380.0519
16	120	19,0	47,6	25,2	14,0	39,7	16,7	16	257	-30	80	281	22380.0520



¹⁾ Scherfestigkeit ähnlich DIN 50141

d ₁ -0,04 -0,08	l ₁ +0,6	Abmessungen						Aufnahme- bohrung H11 [mm]	Scherfestigkeit zweischnittig ¹⁾ min. [kN]	 min. max.		 [g]	Art.-Nr.
		d ₂	d ₃	d ₄	l ₂ ±1	l ₃	l ₄			[°C]			
		[mm]								[°C]			
16	130	19,0	47,6	25,2	14,0	39,7	16,7	16	257	-30	80	297	22380.0521
16	140	19,0	47,6	25,2	14,0	39,7	16,7	16	257	-30	80	313	22380.0522
16	150	19,0	47,6	25,2	14,0	39,7	16,7	16	257	-30	80	328	22380.0523
20	50	25,0	57,1	33,8	20,5	50,7	21,5	20	403	-30	80	329	22380.0531
20	60	25,0	57,1	33,8	20,5	50,7	21,5	20	403	-30	80	343	22380.0532
20	70	25,0	57,1	33,8	20,5	50,7	21,5	20	403	-30	80	377	22380.0533
20	80	25,0	57,1	33,8	20,5	50,7	21,5	20	403	-30	80	392	22380.0536
20	90	25,0	57,1	33,8	20,5	50,7	21,5	20	403	-30	80	426	22380.0537
20	100	25,0	57,1	33,8	20,5	50,7	21,5	20	403	-30	80	440	22380.0540
20	110	25,0	57,1	33,8	20,5	50,7	21,5	20	403	-30	80	474	22380.0541
20	120	25,0	57,1	33,8	20,5	50,7	21,5	20	403	-30	80	488	22380.0544
20	130	25,0	57,1	33,8	20,5	50,7	21,5	20	403	-30	80	523	22380.0545
20	140	25,0	57,1	33,8	20,5	50,7	21,5	20	403	-30	80	546	22380.0546
20	150	25,0	57,1	33,8	20,5	50,7	21,5	20	403	-30	80	571	22380.0547
25	50	30,8	57,1	33,8	22,0	50,7	21,5	25	631	-30	80	425	22380.0549
25	60	30,8	57,1	33,8	22,0	50,7	21,5	25	631	-30	80	457	22380.0550
25	70	30,8	57,1	33,8	22,0	50,7	21,5	25	631	-30	80	490	22380.0551
25	80	30,8	57,1	33,8	22,0	50,7	21,5	25	631	-30	80	540	22380.0552
25	90	30,8	57,1	33,8	22,0	50,7	21,5	25	631	-30	80	573	22380.0553
25	100	30,8	57,1	33,8	22,0	50,7	21,5	25	631	-30	80	603	22380.0554
25	110	30,8	57,1	33,8	22,0	50,7	21,5	25	631	-30	80	640	22380.0555
25	120	30,8	57,1	33,8	22,0	50,7	21,5	25	631	-30	80	678	22380.0556
25	130	30,8	57,1	33,8	22,0	50,7	21,5	25	631	-30	80	715	22380.0557
25	140	30,8	57,1	33,8	22,0	50,7	21,5	25	631	-30	80	753	22380.0558
25	150	30,8	57,1	33,8	22,0	50,7	21,5	25	631	-30	80	790	22380.0559
Grifffarbe: schwarz													
5	10	5,5	33,2	14,5	6,0	26,7	10,8	5	24	-30	80	15	22380.0812
5	15	5,5	33,2	14,5	6,0	26,7	10,8	5	24	-30	80	15	22380.0813
5	20	5,5	33,2	14,5	6,0	26,7	10,8	5	24	-30	80	16	22380.0814
5	25	5,5	33,2	14,5	6,0	26,7	10,8	5	24	-30	80	17	22380.0815
5	30	5,5	33,2	14,5	6,0	26,7	10,8	5	24	-30	80	18	22380.0816
5	35	5,5	33,2	14,5	6,0	26,7	10,8	5	24	-30	80	19	22380.0805
5	40	5,5	33,2	14,5	6,0	26,7	10,8	5	24	-30	80	20	22380.0806
5	45	5,5	33,2	14,5	6,0	26,7	10,8	5	24	-30	80	21	22380.0807
5	50	5,5	33,2	14,5	6,0	26,7	10,8	5	24	-30	80	23	22380.0808
5	60	5,5	33,2	14,5	6,0	26,7	10,8	5	24	-30	80	24	22380.0809
5	70	5,5	33,2	14,5	6,0	26,7	10,8	5	24	-30	80	18	22380.0810
5	80	5,5	33,2	14,5	6,0	26,7	10,8	5	24	-30	80	19	22380.0811
6	10	7,0	33,2	14,5	7,0	26,7	10,8	6	35	-30	80	16	22380.0822
6	15	7,0	33,2	14,5	7,0	26,7	10,8	6	35	-30	80	12	22380.0823
6	20	7,0	33,2	14,5	7,0	26,7	10,8	6	35	-30	80	18	22380.0824
6	25	7,0	33,2	14,5	7,0	26,7	10,8	6	35	-30	80	19	22380.0825
6	30	7,0	33,2	14,5	7,0	26,7	10,8	6	35	-30	80	20	22380.0826
6	35	7,0	33,2	14,5	7,0	26,7	10,8	6	35	-30	80	21	22380.0827
6	40	7,0	33,2	14,5	7,0	26,7	10,8	6	35	-30	80	22	22380.0828
6	45	7,0	33,2	14,5	7,0	26,7	10,8	6	35	-30	80	23	22380.0829
6	50	7,0	33,2	14,5	7,0	26,7	10,8	6	35	-30	80	24	22380.0830
6	60	7,0	33,2	14,5	7,0	26,7	10,8	6	35	-30	80	26	22380.0817
6	70	7,0	33,2	14,5	7,0	26,7	10,8	6	35	-30	80	28	22380.0818
6	80	7,0	33,2	14,5	7,0	26,7	10,8	6	35	-30	80	30	22380.0819
8	10	9,5	39,2	18,4	8,2	33,3	13,4	8	63	-30	80	38	22380.0832
8	15	9,5	39,2	18,4	8,2	33,3	13,4	8	63	-30	80	58	22380.0833
8	20	9,5	39,2	18,4	8,2	33,3	13,4	8	63	-30	80	40	22380.0834
8	25	9,5	39,2	18,4	8,2	33,3	13,4	8	63	-30	80	42	22380.0835
8	30	9,5	39,2	18,4	8,2	33,3	13,4	8	63	-30	80	42	22380.0836
8	35	9,5	39,2	18,4	8,2	33,3	13,4	8	63	-30	80	46	22380.0837
8	40	9,5	39,2	18,4	8,2	33,3	13,4	8	63	-30	80	47	22380.0838
8	45	9,5	39,2	18,4	8,2	33,3	13,4	8	63	-30	80	49	22380.0839

¹⁾ Scherfestigkeit ähnlich DIN 50141

d ₁ -0,04 -0,08	l ₁ +0,6	Abmessungen						Aufnahme- bohrung H11 [mm]	Scherfestigkeit zweischnittig ¹⁾ min. [kN]	 min. max.		 [g]	Art.-Nr.
		d ₂	d ₃	d ₄	l ₂ ±1	l ₃	l ₄			[°C]			
		[mm]								[°C]			
8	50	9,5	39,2	18,4	8,2	33,3	13,4	8	63	-30	80	51	22380.0840
8	60	9,5	39,2	18,4	8,2	33,3	13,4	8	63	-30	80	62	22380.0841
8	70	9,5	39,2	18,4	8,2	33,3	13,4	8	63	-30	80	65	22380.0842
8	80	9,5	39,2	18,4	8,2	33,3	13,4	8	63	-30	80	69	22380.0843
8	90	9,5	39,2	18,4	8,2	33,3	13,4	8	63	-30	80	36	22380.0831
8	100	9,5	39,2	18,4	8,2	33,3	13,4	8	63	-30	80	54	22380.0821
10	15	12,0	39,2	18,4	9,6	33,3	13,4	10	100	-30	80	86	22380.0851
10	20	12,0	39,2	18,4	9,6	33,3	13,4	10	100	-30	80	47	22380.0844
10	25	12,0	39,2	18,4	9,6	33,3	13,4	10	100	-30	80	49	22380.0845
10	30	12,0	39,2	18,4	9,6	33,3	13,4	10	100	-30	80	53	22380.0846
10	35	12,0	39,2	18,4	9,6	33,3	13,4	10	100	-30	80	55	22380.0847
10	40	12,0	39,2	18,4	9,6	33,3	13,4	10	100	-30	80	58	22380.0848
10	45	12,0	39,2	18,4	9,6	33,3	13,4	10	100	-30	80	61	22380.0849
10	50	12,0	39,2	18,4	9,6	33,3	13,4	10	100	-30	80	64	22380.0850
10	60	12,0	39,2	18,4	9,6	33,3	13,4	10	100	-30	80	70	22380.0852
10	70	12,0	39,2	18,4	9,6	33,3	13,4	10	100	-30	80	91	22380.0853
10	80	12,0	39,2	18,4	9,6	33,3	13,4	10	100	-30	80	97	22380.0854
10	90	12,0	39,2	18,4	9,6	33,3	13,4	10	100	-30	80	103	22380.0855
10	100	12,0	39,2	18,4	9,6	33,3	13,4	10	100	-30	80	109	22380.0856
10	110	12,0	39,2	18,4	9,6	33,3	13,4	10	100	-30	80	115	22380.0857
10	120	12,0	39,2	18,4	9,6	33,3	13,4	10	100	-30	80	53	22380.0858
12	20	14,5	47,6	25,2	10,6	39,7	16,7	12	144	-30	80	156	22380.0864
12	25	14,5	47,6	25,2	10,6	39,7	16,7	12	144	-30	80	96	22380.0865
12	30	14,5	47,6	25,2	10,6	39,7	16,7	12	144	-30	80	100	22380.0866
12	35	14,5	47,6	25,2	10,6	39,7	16,7	12	144	-30	80	105	22380.0867
12	40	14,5	47,6	25,2	10,6	39,7	16,7	12	144	-30	80	109	22380.0868
12	45	14,5	47,6	25,2	10,6	39,7	16,7	12	144	-30	80	113	22380.0869
12	50	14,5	47,6	25,2	10,6	39,7	16,7	12	144	-30	80	117	22380.0870
12	60	14,5	47,6	25,2	10,6	39,7	16,7	12	144	-30	80	126	22380.0872
12	70	14,5	47,6	25,2	10,6	39,7	16,7	12	144	-30	80	134	22380.0874
12	80	14,5	47,6	25,2	10,6	39,7	16,7	12	144	-30	80	143	22380.0876
12	90	14,5	47,6	25,2	10,6	39,7	16,7	12	144	-30	80	165	22380.0877
12	100	14,5	47,6	25,2	10,6	39,7	16,7	12	144	-30	80	173	22380.0878
12	110	14,5	47,6	25,2	10,6	39,7	16,7	12	144	-30	80	182	22380.0879
12	120	14,5	47,6	25,2	10,6	39,7	16,7	12	144	-30	80	177	22380.0880
16	30	19,0	47,6	25,2	14,0	39,7	16,7	16	257	-30	80	132	22380.0886
16	35	19,0	47,6	25,2	14,0	39,7	16,7	16	257	-30	80	140	22380.0887
16	40	19,0	47,6	25,2	14,0	39,7	16,7	16	257	-30	80	148	22380.0888
16	45	19,0	47,6	25,2	14,0	39,7	16,7	16	257	-30	80	155	22380.0889
16	50	19,0	47,6	25,2	14,0	39,7	16,7	16	257	-30	80	168	22380.0890
16	60	19,0	47,6	25,2	14,0	39,7	16,7	16	257	-30	80	178	22380.0892
16	70	19,0	47,6	25,2	14,0	39,7	16,7	16	257	-30	80	194	22380.0894
16	80	19,0	47,6	25,2	14,0	39,7	16,7	16	257	-30	80	208	22380.0896
16	90	19,0	47,6	25,2	14,0	39,7	16,7	16	257	-30	80	234	22380.0897
16	100	19,0	47,6	25,2	14,0	39,7	16,7	16	257	-30	80	251	22380.0898
16	110	19,0	47,6	25,2	14,0	39,7	16,7	16	257	-30	80	266	22380.0899
16	120	19,0	47,6	25,2	14,0	39,7	16,7	16	257	-30	80	281	22380.0900
16	130	19,0	47,6	25,2	14,0	39,7	16,7	16	257	-30	80	297	22380.0901
16	140	19,0	47,6	25,2	14,0	39,7	16,7	16	257	-30	80	313	22380.0902
16	150	19,0	47,6	25,2	14,0	39,7	16,7	16	257	-30	80	328	22380.0903
20	50	25,0	57,1	33,8	20,5	50,7	21,5	20	403	-30	80	329	22380.0905
20	60	25,0	57,1	33,8	20,5	50,7	21,5	20	403	-30	80	343	22380.0904
20	70	25,0	57,1	33,8	20,5	50,7	21,5	20	403	-30	80	377	22380.0906
20	80	25,0	57,1	33,8	20,5	50,7	21,5	20	403	-30	80	392	22380.0908
20	90	25,0	57,1	33,8	20,5	50,7	21,5	20	403	-30	80	426	22380.0909
20	100	25,0	57,1	33,8	20,5	50,7	21,5	20	403	-30	80	440	22380.0912
20	110	25,0	57,1	33,8	20,5	50,7	21,5	20	403	-30	80	474	22380.0913
20	120	25,0	57,1	33,8	20,5	50,7	21,5	20	403	-30	80	488	22380.0916
20	130	25,0	57,1	33,8	20,5	50,7	21,5	20	403	-30	80	523	22380.0917


¹⁾ Scherfestigkeit ähnlich DIN 50141

d ₁ -0,04 -0,08	l ₁ +0,6	Abmessungen						Aufnahme- bohrung H11 [mm]	Scherfestigkeit zweischnittig ¹⁾ min. [kN]	 min. max.		 [g]	Art.-Nr.
		d ₂	d ₃	d ₄	l ₂ ±1	l ₃	l ₄			[°C]			
[mm]													
20	140	25,0	57,1	33,8	20,5	50,7	21,5	20	403	-30	80	546	22380.0918
20	150	25,0	57,1	33,8	20,5	50,7	21,5	20	403	-30	80	571	22380.0919
25	50	30,8	57,1	33,8	22,0	50,7	21,5	25	631	-30	80	425	22380.0921
25	60	30,8	57,1	33,8	22,0	50,7	21,5	25	631	-30	80	457	22380.0922
25	70	30,8	57,1	33,8	22,0	50,7	21,5	25	631	-30	80	490	22380.0923
25	80	30,8	57,1	33,8	22,0	50,7	21,5	25	631	-30	80	540	22380.0924
25	90	30,8	57,1	33,8	22,0	50,7	21,5	25	631	-30	80	573	22380.0925
25	100	30,8	57,1	33,8	22,0	50,7	21,5	25	631	-30	80	603	22380.0926
25	110	30,8	57,1	33,8	22,0	50,7	21,5	25	631	-30	80	640	22380.0927
25	120	30,8	57,1	33,8	22,0	50,7	21,5	25	631	-30	80	678	22380.0928
25	130	30,8	57,1	33,8	22,0	50,7	21,5	25	631	-30	80	715	22380.0929
25	140	30,8	57,1	33,8	22,0	50,7	21,5	25	631	-30	80	753	22380.0930
25	150	30,8	57,1	33,8	22,0	50,7	21,5	25	631	-30	80	790	22380.0931

¹⁾ Scherfestigkeit ähnlich DIN 50141

Anwendungsbeispiel





Compliance

RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 27.06.2024.

Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.