

## Hohe Rändelschrauben • DIN 464

EH 24790.



### Produktbeschreibung

Rändelschrauben sind aus einem Stück hergestellt. Entgegen dem Normblatt sind sie generell mit Gewinde bis zum Kopf und mit Auslauf ohne Freistich am Gewindeende gefertigt. Die Schrauben können somit nicht bis zum Bund eingeschraubt werden.

### Werkstoff


- Stahl, brüniert, Güte 5.8
- Stahl, galvanisch verzinkt, Güte 5.8
- Rostfreier Stahl 1.4305, matt gestrahlt

### Weiterführende Informationen

#### Hinweise


Rändelteilung und Rändeltiefe können von der DIN abweichen.


### Maßzeichnung






### Bestellinformationen

d <sub>1</sub>	l	Abmessungen				h	k	[g]	Art.-Nr.
		d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>		[mm]				
<b>Stahl, brüniert</b>									
M 3	6	12	6		7,5	2,5	3,7	24790.0074	
M 3	10	12	6		7,5	2,5	3,8	24790.0076	
M 3	12	12	6		7,5	2,5	4,0	24790.0077	
M 3	16	12	6		7,5	2,5	4,0	24790.0079	
M 3	20	12	6		7,5	2,5	4,5	24790.0081	
M 4	5	16	8		9,5	3,5	7,7	24790.0092	
M 4	8	16	8		9,5	3,5	8,0	24790.0094	
M 4	10	16	8		9,5	3,5	8,1	24790.0095	
M 4	12	16	8		9,5	3,5	8,6	24790.0096	
M 4	16	16	8		9,5	3,5	8,4	24790.0098	
M 4	20	16	8		9,5	3,5	9,1	24790.0100	
M 4	25	16	8		9,5	3,5	9,0	24790.0102	
M 5	6	20	10		11,5	4,0	14,0	24790.0112	
M 5	8	20	10		11,5	4,0	15,0	24790.0113	
M 5	10	20	10		11,5	4,0	15,0	24790.0114	
M 5	12	20	10		11,5	4,0	15,0	24790.0115	
M 5	16	20	10		11,5	4,0	16,0	24790.0117	
M 5	20	20	10		11,5	4,0	16,0	24790.0119	
M 5	25	20	10		11,5	4,0	17,0	24790.0121	
M 5	30	20	10		11,5	4,0	17,0	24790.0123	
M 6	8	24	12		15,0	5,0	28,0	24790.0132	
M 6	10	24	12		15,0	5,0	27,0	24790.0133	

d <sub>1</sub>	l	Abmessungen			h	k		Art.-Nr.
		d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	[mm]				
M 6	12	24	12	15,0	5,0	28,0	24790.0134	
M 6	16	24	12	15,0	5,0	28,0	24790.0136	
M 6	20	24	12	15,0	5,0	29,0	24790.0138	
M 6	25	24	12	15,0	5,0	30,0	24790.0140	
M 6	30	24	12	15,0	5,0	31,0	24790.0142	
M 6	35	24	12	15,0	5,0	31,0	24790.0144	
M 8	12	30	16	18,0	6,0	53,0	24790.0152	
M 8	16	30	16	18,0	6,0	55,0	24790.0154	
M 8	20	30	16	18,0	6,0	56,0	24790.0156	
M 8	25	30	16	18,0	6,0	58,0	24790.0158	
M 8	30	30	16	18,0	6,0	60,0	24790.0160	
M 8	35	30	16	18,0	6,0	62,0	24790.0162	
M 8	40	30	16	18,0	6,0	61,0	24790.0164	
M10	15	36	20	23,0	8,0	104,0	24790.0171	
M10	20	36	20	23,0	8,0	106,0	24790.0173	
M10	25	36	20	23,0	8,0	109,0	24790.0175	
M10	30	36	20	23,0	8,0	112,0	24790.0177	
M10	35	36	20	23,0	8,0	116,0	24790.0179	
M10	40	36	20	23,0	8,0	116,0	24790.0181	
<b>Stahl, galvanisch verzinkt</b>								
M 3	6	12	6	7,5	2,5	4,0	24790.0474	
M 3	8	12	6	7,5	2,5	4,0	24790.0475	
M 3	10	12	6	7,5	2,5	4,0	24790.0476	
M 3	12	12	6	7,5	2,5	4,0	24790.0477	
M 3	16	12	6	7,5	2,5	5,0	24790.0479	
M 3	20	12	6	7,5	2,5	5,0	24790.0481	
M 4	5	16	8	9,5	3,5	9,0	24790.0492	
M 4	8	16	8	9,5	3,5	8,0	24790.0494	
M 4	10	16	8	9,5	3,5	8,0	24790.0495	
M 4	12	16	8	9,5	3,5	8,0	24790.0496	
M 4	16	16	8	9,5	3,5	8,0	24790.0498	
M 4	20	16	8	9,5	3,5	9,0	24790.0500	
M 4	25	16	8	9,5	3,5	9,0	24790.0502	
M 5	6	20	10	11,5	4,0	15,0	24790.0512	
M 5	8	20	10	11,5	4,0	15,0	24790.0513	
M 5	10	20	10	11,5	4,0	15,0	24790.0514	
M 5	12	20	10	11,5	4,0	14,0	24790.0515	
M 5	16	20	10	11,5	4,0	15,0	24790.0517	
M 5	20	20	10	11,5	4,0	16,0	24790.0519	
M 5	25	20	10	11,5	4,0	16,0	24790.0521	
M 5	30	20	10	11,5	4,0	17,0	24790.0523	
M 6	8	24	12	15,0	5,0	27,0	24790.0532	
M 6	10	24	12	15,0	5,0	27,0	24790.0533	
M 6	12	24	12	15,0	5,0	27,0	24790.0534	
M 6	16	24	12	15,0	5,0	28,0	24790.0536	
M 6	20	24	12	15,0	5,0	29,0	24790.0538	
M 6	25	24	12	15,0	5,0	28,0	24790.0540	
M 6	30	24	12	15,0	5,0	30,0	24790.0542	
M 6	35	24	12	15,0	5,0	31,0	24790.0544	
M 8	12	30	16	18,0	6,0	55,0	24790.0552	
M 8	16	30	16	18,0	6,0	55,0	24790.0554	
M 8	20	30	16	18,0	6,0	56,0	24790.0556	
M 8	25	30	16	18,0	6,0	58,0	24790.0558	
M 8	30	30	16	18,0	6,0	50,0	24790.0560	
M 8	35	30	16	18,0	6,0	63,0	24790.0562	
M 8	40	30	16	18,0	6,0	62,0	24790.0564	
M10	12	36	20	23,0	8,0	105,0	24790.0570	
M10	15	36	20	23,0	8,0	106,0	24790.0571	
M10	20	36	20	23,0	8,0	107,0	24790.0573	

d <sub>1</sub>	l	Abmessungen			h	k	 [g]	Art.-Nr.
		d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	[mm]				
M10	25	36	20	23,0	8,0	110,0	24790.0575	
M10	30	36	20	23,0	8,0	112,0	24790.0577	
M10	35	36	20	23,0	8,0	115,0	24790.0579	
M10	40	36	20	23,0	8,0	116,0	24790.0581	
<b>Rostfreier Stahl 1.4305</b>								
M 3	6	12	6	7,5	2,5	3,7	24790.0274	
M 3	10	12	6	7,5	2,5	3,8	24790.0276	
M 3	12	12	6	7,5	2,5	4,0	24790.0277	
M 3	16	12	6	7,5	2,5	4,0	24790.0279	
M 4	8	16	8	9,5	3,5	8,0	24790.0294	
M 4	10	16	8	9,5	3,5	8,1	24790.0295	
M 4	12	16	8	9,5	3,5	8,6	24790.0296	
M 4	16	16	8	9,5	3,5	8,4	24790.0298	
M 4	20	16	8	9,5	3,5	9,1	24790.0300	
M 4	25	16	8	9,5	3,5	9,0	24790.0302	
M 5	10	20	10	11,5	4,0	15,0	24790.0314	
M 5	12	20	10	11,5	4,0	15,0	24790.0315	
M 5	16	20	10	11,5	4,0	16,0	24790.0317	
M 5	20	20	10	11,5	4,0	16,0	24790.0319	
M 5	25	20	10	11,5	4,0	17,0	24790.0321	
M 5	30	20	10	11,5	4,0	17,0	24790.0323	
M 6	12	24	12	15,0	5,0	28,0	24790.0334	
M 6	16	24	12	15,0	5,0	28,0	24790.0336	
M 6	20	24	12	15,0	5,0	29,0	24790.0338	
M 6	25	24	12	15,0	5,0	30,0	24790.0340	
M 6	30	24	12	15,0	5,0	31,0	24790.0342	
M 6	35	24	12	15,0	5,0	31,0	24790.0344	
M 8	16	30	16	18,0	6,0	55,0	24790.0354	
M 8	20	30	16	18,0	6,0	56,0	24790.0356	
M 8	25	30	16	18,0	6,0	58,0	24790.0358	
M 8	30	30	16	18,0	6,0	60,0	24790.0360	
M 8	35	30	16	18,0	6,0	62,0	24790.0362	

### Anwendungsbeispiel



### Compliance

Für detaillierte Compliance Informationen wählen Sie bitte die gewünschte Artikelnummer.