

STANDARD-SORTIMENTE V70

SORTIMENT ZUM GLEICHZEITIGEN BAU VON 2 VORRICHTUNGEN, ART.-NR. 1190.110 (V70)/1290.110 (V70ECO)

Stück	Bezeichnung	Art.-Nr.	Stück	Bezeichnung	Art.-Nr.
Systemteile			Normteile		
2	Grundplatte	1100.700	2	Gewindestift	22540.0401
5	Scheibe	1107.400	3	Gewindestift	22540.0422
5	Scheibe	1107.600	1	Gewindestift	22540.0423
5	Scheibe	1107.700	3	Bolzen, plan	22690.0001
5	Scheibe	1107.800	3	Bolzen, geriffelt	22690.0201
5	Scheibe	1107.900	3	Bolzen, plan	22690.0303
6	Aufspannkörper	1110.100	3	Bolzen, geriffelt	22690.0503
2	Aufspannkörper	1110.200	3	Pendelauflage, plan	22730.0020
1	Aufspannkörper	1110.300	3	Pendelauflage, geriffelt	22730.0320
3	Aufspannkörper	1111.100	10	Mutter für T-Nute	23010.0142
1	Aufspannkörper	1111.200	20	Mutter für T-Nute, lang	23020.0140
1	Aufspannkörper	1111.300	2	Stiftschraube	23040.0602
1	Spannleiste	1113.700	5	Stiftschraube	23040.0623
4	Anschlagstück	1114.500	3	Stiftschraube	23040.0625
2	Nutenzentrierstein	1129.600	4	Kegelpfanne	23050.0212
8	Nutenspanner	1131.100	15	Scheibe	23060.0012
4	Nutenspanner	1131.200	4	Sechskantmutter	23070.0012
2	Nutenspanner	1131.500	6	Bundmutter	23080.0012
2	Nutenspanner	1131.600	5	Verlängerungsmutter	23090.0012
2	Nutenspanner	1131.700	2	Spanneisen	23150.0015
1	Steckschlüssel	1132.100	2	Niederzugspanner	23210.0522
1	Gabelschlüssel	1139.400	2	Ausgleichspanner	23220.0150
2	Zwischenscheibe	1147.700	3	Anschlagstück	23200.0114
1	Leiste	1147.800	6	Höhenzylinder	23310.0140
4	Auflageplatte	1147.900	4	Höhenzylinder	23310.0141
4	Spanneisen	23180.0213	1	Höhenzylinder	23310.0142
4	Aufsitzspanner	23310.0054			
4	Positionerringe	23310.0350			

Nach Bedarf

	Aufnahme	1140.300- 1143.700

Die angegebenen Sortimente verstehen sich als Empfehlung.

Die benötigten Teile variieren je nach Werkstück.

Die Sortimente können bei Bedarf modifiziert werden.