


## Bloques de fijación • con orificio, para posicionadores

22020.0130



### Descripción del Producto

Los bloques de fijación se pueden utilizar como contraparte para todos los posicionadores con bola. Permiten bloquear, enclavar y posicionar la pieza de trabajo correspondiente. Estos bloques de fijación con orificio tienen muescas de 90° en las cuatro superficies laterales (2x horizontales y 2x verticales respecto a la dirección de montaje). Gracias al material endurecido, los bloques de fijación tienen un reducido desgaste y son especialmente adecuados para aplicaciones con muchos ciclos de repetición.


### Material

- Acero sinterizado, cementado

### Montaje

Se recomiendan posicionadores con muelle reforzado o fuerte. Hay que tener en cuenta la profundidad de inserción de la bola (medida a) en el bloque de fijación durante el montaje.

### Dibujo



### Información para el pedido

b <sub>2</sub> ±0,1	d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub> H12	d <sub>4</sub>	Dimensiones								Para tornillo de cabeza redonda DIN 912 [mm]	[g]	Referencia
					a	b <sub>1</sub>	b <sub>3</sub> ±0,05	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub> ±0,05				
3,4	4,3	8	2	4,5 5,0	0,7	15	3,5	8,5	4,6	15	5	M4	10	22020.0130	

## Cumplimiento

### Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

### No contiene sustancias SVHC

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.

### No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.