

Gummi-Anschlagpuffer · zylindrisch

EH 25150.



Produktbeschreibung

Als elastischer Endanschlag, Auflagefuß usw. einsetzbar.
Die Härte beträgt $55 \pm 5^\circ$ Shore A. Weitere Shorehärten ($40 \pm 5^\circ$ Shore A und $70 \pm 5^\circ$ Shore A) auf Anfrage.

Werkstoff

Auflagescheibe

- Stahl, verzinkt, blau chromatiert
- Rostfreier Stahl 1.4301

Gewindebuchse

- Stahl, verzinkt, blau chromatiert
- Rostfreier Stahl 1.4301

Grundkörper

- Gummi Naturkautschuk (NR), schwarz

Schraube

- Stahl, verzinkt, blau chromatiert
- Rostfreier Stahl 1.4301

Weiterführende Informationen

Weitere Produkte

- Stellfüße, dämpfend

Maßzeichnung








Bild 1

Bild 2


Bestellinformationen

| Abmessungen | | | | | | Federrate R | Belastbarkeit | Federweg | Temperatur | | Gewicht | Art.-Nr. |
|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----|-----|-------------|---------------|----------|------------|------|---------|------------|
| d ₁ | l ₁ | d ₂ | l ₂ | s | t | ~ | max. | ~ | min. | max. | [g] | |
| [mm] | | | | | | [N/mm] | [N] | [mm] | [°C] | | | |
| mit Innengewinde – Bild 1, Stahl | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 10 | M 4 | – | 1,2 | 4,0 | 24 | 59 | 2,50 | -30 | 80 | 1,7 | 25150.0306 |
| 15 | 15 | M 4 | – | 1,4 | 4,0 | 64 | 241 | 3,75 | -30 | 80 | 4,6 | 25150.0309 |
| 15 | 20 | M 4 | – | 1,4 | 4,0 | 57 | 287 | 5,00 | -30 | 80 | 5,7 | 25150.0310 |
| 20 | 15 | M 6 | – | 2,0 | 5,0 | 77 | 289 | 3,75 | -30 | 80 | 10,0 | 25150.0321 |
| 20 | 20 | M 6 | – | 2,0 | 5,0 | 60 | 302 | 5,00 | -30 | 80 | 10,0 | 25150.0322 |
| 20 | 25 | M 6 | – | 2,0 | 5,0 | 48 | 297 | 6,25 | -30 | 80 | 13,0 | 25150.0323 |
| 25 | 15 | M 6 | – | 2,0 | 5,0 | 163 | 612 | 3,75 | -30 | 80 | 14,0 | 25150.0326 |
| 25 | 20 | M 6 | – | 2,0 | 5,0 | 112 | 560 | 5,00 | -30 | 80 | 20,0 | 25150.0327 |
| 25 | 30 | M 6 | – | 2,0 | 5,0 | 68 | 509 | 7,50 | -30 | 80 | 20,0 | 25150.0328 |
| 30 | 15 | M 8 | – | 2,0 | 6,5 | 294 | 934 | 3,75 | -30 | 80 | 20,0 | 25150.0331 |
| 30 | 20 | M 8 | – | 2,0 | 6,5 | 185 | 924 | 5,00 | -30 | 80 | 30,0 | 25150.0332 |
| 30 | 30 | M 8 | – | 2,0 | 6,5 | 117 | 876 | 7,50 | -30 | 80 | 30,0 | 25150.0333 |
| 40 | 20 | M 8 | – | 2,0 | 6,5 | 247 | 1235 | 5,00 | -30 | 80 | 50,0 | 25150.0341 |
| 40 | 30 | M 8 | – | 2,0 | 6,5 | 213 | 1600 | 7,50 | -30 | 80 | 55,0 | 25150.0342 |
| 40 | 40 | M 8 | – | 2,0 | 6,5 | 182 | 1820 | 10,00 | -30 | 80 | 80,0 | 25150.0343 |
| 50 | 20 | M10 | – | 2,0 | 7,0 | 517 | 2587 | 5,00 | -30 | 80 | 80,0 | 25150.0351 |

| Abmessungen | | | | | | Federrate R | Belastbarkeit | Federweg |  min. max. | |  [g] | Art.-Nr. |
|--|----------------|----------------|----------------|-----|------|-------------|---------------|----------|--|----|--|------------|
| d ₁ | l ₁ | d ₂ | l ₂ | s | t | ~ | max. | ~ | [°C] | | | |
| [mm] | | | | | | [N/mm] | [N] | [mm] | | | | |
| 50 | 30 | M10 | – | 2,0 | 7,0 | 327 | 2453 | 7,50 | -30 | 80 | 100,0 | 25150.0352 |
| 50 | 40 | M10 | – | 2,0 | 7,0 | 247 | 2468 | 10,00 | -30 | 80 | 120,0 | 25150.0353 |
| 60 | 30 | M10 | – | 2,0 | 7,0 | 467 | 3500 | 7,50 | -30 | 80 | 140,0 | 25150.0361 |
| 60 | 50 | M10 | – | 2,0 | 7,0 | 269 | 3367 | 12,50 | -30 | 80 | 210,0 | 25150.0362 |
| 70 | 40 | M10 | – | 3,0 | 7,0 | 410 | 4100 | 10,00 | -30 | 80 | 260,0 | 25150.0371 |
| 70 | 55 | M10 | – | 3,0 | 7,0 | 327 | 4500 | 13,75 | -30 | 80 | 340,0 | 25150.0372 |
| 75 | 30 | M12 | – | 3,0 | 9,0 | 600 | 4500 | 7,50 | -30 | 80 | 210,0 | 25150.0376 |
| 75 | 40 | M12 | – | 3,0 | 9,0 | 450 | 4500 | 10,00 | -30 | 80 | 290,0 | 25150.0377 |
| 75 | 50 | M12 | – | 3,0 | 9,0 | 352 | 4400 | 12,50 | -30 | 80 | 350,0 | 25150.0378 |
| 100 | 40 | M16 | – | 3,0 | 16,0 | 810 | 8100 | 10,00 | -30 | 80 | 514,0 | 25150.0382 |
| 100 | 50 | M16 | – | 3,0 | 16,0 | 640 | 8000 | 12,50 | -30 | 80 | 512,0 | 25150.0384 |
| 100 | 60 | M16 | – | 3,0 | 16,0 | 520 | 7800 | 15,00 | -30 | 80 | 698,0 | 25150.0386 |
| mit Schraube – Bild 2, Stahl | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 8 | M 3 | 6 | 1,0 | – | 20 | 40 | 2,00 | -30 | 80 | 1,0 | 25150.0403 |
| 10 | 10 | M 4 | 10 | 1,2 | – | 24 | 59 | 2,50 | -30 | 80 | 1,9 | 25150.0406 |
| 10 | 15 | M 4 | 10 | 1,2 | – | 21 | 78 | 3,75 | -30 | 80 | 2,4 | 25150.0407 |
| 15 | 10 | M 4 | 10 | 1,4 | – | 77 | 154 | 2,00 | -30 | 80 | 4,0 | 25150.0408 |
| 15 | 15 | M 4 | 10 | 1,4 | – | 64 | 241 | 3,75 | -30 | 80 | 5,0 | 25150.0409 |
| 15 | 20 | M 4 | 10 | 1,4 | – | 57 | 287 | 5,00 | -30 | 80 | 6,2 | 25150.0410 |
| 15 | 30 | M 4 | 10 | 1,4 | – | 48 | 300 | 6,25 | -30 | 80 | 8,0 | 25150.0411 |
| 20 | 10 | M 6 | 18 | 2,0 | – | 126 | 315 | 2,50 | -30 | 80 | 10,0 | 25150.0421 |
| 20 | 15 | M 6 | 18 | 2,0 | – | 77 | 289 | 3,75 | -30 | 80 | 10,0 | 25150.0422 |
| 20 | 20 | M 6 | 18 | 2,0 | – | 60 | 302 | 5,00 | -30 | 80 | 13,0 | 25150.0423 |
| 20 | 30 | M 6 | 18 | 2,0 | – | 38 | 285 | 7,50 | -30 | 80 | 20,0 | 25150.0424 |
| 25 | 15 | M 6 | 18 | 2,0 | – | 163 | 612 | 3,75 | -30 | 80 | 18,0 | 25150.0426 |
| 25 | 20 | M 6 | 18 | 2,0 | – | 112 | 560 | 5,00 | -30 | 80 | 20,0 | 25150.0427 |
| 25 | 30 | M 6 | 18 | 2,0 | – | 68 | 509 | 7,50 | -30 | 80 | 25,0 | 25150.0428 |
| 30 | 15 | M 8 | 20 | 2,0 | – | 294 | 934 | 3,75 | -30 | 80 | 28,0 | 25150.0431 |
| 30 | 20 | M 8 | 20 | 2,0 | – | 185 | 924 | 5,00 | -30 | 80 | 32,0 | 25150.0432 |
| 30 | 25 | M 8 | 20 | 2,0 | – | 130 | 815 | 6,25 | -30 | 80 | 38,0 | 25150.0433 |
| 30 | 30 | M 8 | 20 | 2,0 | – | 117 | 876 | 7,50 | -30 | 80 | 43,0 | 25150.0434 |
| 40 | 20 | M 8 | 23 | 2,0 | – | 247 | 1235 | 5,00 | -30 | 80 | 55,0 | 25150.0441 |
| 40 | 25 | M 8 | 23 | 2,0 | – | 247 | 1546 | 6,25 | -30 | 80 | 60,0 | 25150.0442 |
| 40 | 30 | M 8 | 23 | 2,0 | – | 213 | 1600 | 7,50 | -30 | 80 | 73,0 | 25150.0443 |
| 40 | 40 | M 8 | 23 | 2,0 | – | 182 | 1820 | 10,00 | -30 | 80 | 83,0 | 25150.0444 |
| 50 | 20 | M10 | 28 | 2,0 | – | 517 | 2587 | 5,00 | -30 | 80 | 90,0 | 25150.0451 |
| 50 | 30 | M10 | 28 | 2,0 | – | 327 | 2453 | 7,50 | -30 | 80 | 118,0 | 25150.0452 |
| 50 | 40 | M10 | 28 | 2,0 | – | 247 | 2468 | 10,00 | -30 | 80 | 140,0 | 25150.0453 |
| 60 | 20 | M10 | 28 | 2,0 | – | 726 | 3630 | 5,00 | -30 | 80 | 110,0 | 25150.0461 |
| 60 | 40 | M10 | 28 | 2,0 | – | 340 | 3400 | 10,00 | -30 | 80 | 195,0 | 25150.0462 |
| 70 | 40 | M10 | 27 | 3,0 | – | 410 | 4100 | 10,00 | -30 | 80 | 265,0 | 25150.0471 |
| 70 | 55 | M10 | 27 | 3,0 | – | 327 | 4500 | 13,75 | -30 | 80 | 357,0 | 25150.0472 |
| 75 | 25 | M12 | 37 | 3,0 | – | 752 | 4700 | 6,25 | -30 | 80 | 223,0 | 25150.0476 |
| 75 | 40 | M12 | 37 | 3,0 | – | 450 | 4500 | 10,00 | -30 | 80 | 310,0 | 25150.0477 |
| 75 | 50 | M12 | 37 | 3,0 | – | 352 | 4400 | 12,50 | -30 | 80 | 340,0 | 25150.0478 |
| 100 | 40 | M16 | 41 | 3,0 | – | 810 | 8100 | 10,00 | -30 | 80 | 570,0 | 25150.0482 |
| 100 | 50 | M16 | 41 | 3,0 | – | 640 | 8000 | 12,50 | -30 | 80 | 656,0 | 25150.0484 |
| 100 | 60 | M16 | 41 | 3,0 | – | 520 | 7800 | 15,00 | -30 | 80 | 750,0 | 25150.0486 |
| mit Innengewinde – Bild 1, Rostfreier Stahl | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 10 | M 4 | – | 1,2 | 4,0 | 24 | 59 | 2,50 | -30 | 80 | 1,7 | 25150.1306 |
| 15 | 15 | M 4 | – | 1,4 | 4,0 | 64 | 241 | 3,75 | -30 | 80 | 4,6 | 25150.1309 |
| 15 | 20 | M 4 | – | 1,4 | 4,0 | 57 | 287 | 5,00 | -30 | 80 | 5,7 | 25150.1310 |
| 20 | 15 | M 6 | – | 2,0 | 5,0 | 77 | 289 | 3,75 | -30 | 80 | 10,0 | 25150.1321 |
| 20 | 20 | M 6 | – | 2,0 | 5,0 | 60 | 302 | 5,00 | -30 | 80 | 10,0 | 25150.1322 |
| 20 | 25 | M 6 | – | 2,0 | 5,0 | 48 | 297 | 6,25 | -30 | 80 | 13,0 | 25150.1323 |
| 25 | 15 | M 6 | – | 2,0 | 5,0 | 163 | 612 | 3,75 | -30 | 80 | 14,0 | 25150.1326 |
| 25 | 20 | M 6 | – | 2,0 | 5,0 | 112 | 560 | 5,00 | -30 | 80 | 20,0 | 25150.1327 |
| 25 | 30 | M 6 | – | 2,0 | 5,0 | 68 | 509 | 7,50 | -30 | 80 | 20,0 | 25150.1328 |
| 30 | 15 | M 8 | – | 2,0 | 6,5 | 294 | 934 | 3,75 | -30 | 80 | 20,0 | 25150.1331 |
| 30 | 20 | M 8 | – | 2,0 | 6,5 | 185 | 924 | 5,00 | -30 | 80 | 30,0 | 25150.1332 |
| 30 | 30 | M 8 | – | 2,0 | 6,5 | 117 | 876 | 7,50 | -30 | 80 | 30,0 | 25150.1333 |

| Abmessungen | | | | | | Federrate R | Belastbarkeit | Federweg |  min. max. | |  [g] | Art.-Nr. |
|--|----------------|----------------|----------------|-----|------|-------------|---------------|----------|--|----|--|------------|
| d ₁ | l ₁ | d ₂ | l ₂ | s | t | ~ | max. | ~ | [°C] | | | |
| [mm] | | | | | | [N/mm] | [N] | [mm] | | | | |
| 40 | 20 | M 8 | – | 2,0 | 6,5 | 247 | 1235 | 5,00 | -30 | 80 | 50,0 | 25150.1341 |
| 40 | 30 | M 8 | – | 2,0 | 6,5 | 213 | 1600 | 7,50 | -30 | 80 | 55,0 | 25150.1342 |
| 40 | 40 | M 8 | – | 2,0 | 6,5 | 182 | 1820 | 10,00 | -30 | 80 | 80,0 | 25150.1343 |
| 50 | 20 | M10 | – | 2,0 | 7,0 | 517 | 2587 | 5,00 | -30 | 80 | 80,0 | 25150.1351 |
| 50 | 30 | M10 | – | 2,0 | 7,0 | 327 | 2453 | 7,50 | -30 | 80 | 100,0 | 25150.1352 |
| 50 | 40 | M10 | – | 2,0 | 7,0 | 247 | 2468 | 10,00 | -30 | 80 | 120,0 | 25150.1353 |
| 60 | 30 | M10 | – | 2,0 | 7,0 | 467 | 3500 | 7,50 | -30 | 80 | 140,0 | 25150.1361 |
| 60 | 50 | M10 | – | 2,0 | 7,0 | 269 | 3367 | 12,50 | -30 | 80 | 210,0 | 25150.1362 |
| 70 | 40 | M10 | – | 3,0 | 7,0 | 410 | 4100 | 10,00 | -30 | 80 | 260,0 | 25150.1371 |
| 70 | 55 | M10 | – | 3,0 | 7,0 | 327 | 4500 | 13,75 | -30 | 80 | 340,0 | 25150.1372 |
| 75 | 30 | M12 | – | 3,0 | 9,0 | 600 | 4500 | 7,50 | -30 | 80 | 210,0 | 25150.1376 |
| 75 | 40 | M12 | – | 3,0 | 9,0 | 450 | 4500 | 10,00 | -30 | 80 | 290,0 | 25150.1377 |
| 75 | 50 | M12 | – | 3,0 | 9,0 | 352 | 4400 | 12,50 | -30 | 80 | 350,0 | 25150.1378 |
| 100 | 40 | M16 | – | 3,0 | 16,0 | 810 | 8100 | 10,00 | -30 | 80 | 514,0 | 25150.1382 |
| 100 | 50 | M16 | – | 3,0 | 16,0 | 640 | 8000 | 12,50 | -30 | 80 | 512,0 | 25150.1384 |
| 100 | 60 | M16 | – | 3,0 | 16,0 | 520 | 7800 | 15,00 | -30 | 80 | 698,0 | 25150.1386 |
| mit Schraube – Bild 2, Rostfreier Stahl | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 8 | M 3 | 6 | 1,0 | – | 20 | 40 | 2,00 | -30 | 80 | 1,0 | 25150.1403 |
| 10 | 10 | M 4 | 10 | 1,2 | – | 24 | 59 | 2,50 | -30 | 80 | 1,9 | 25150.1406 |
| 10 | 15 | M 4 | 10 | 1,2 | – | 21 | 78 | 3,75 | -30 | 80 | 2,4 | 25150.1407 |
| 15 | 10 | M 4 | 10 | 1,4 | – | 77 | 154 | 2,00 | -30 | 80 | 4,0 | 25150.1408 |
| 15 | 15 | M 4 | 10 | 1,4 | – | 64 | 241 | 3,75 | -30 | 80 | 5,0 | 25150.1409 |
| 15 | 20 | M 4 | 10 | 1,4 | – | 57 | 287 | 5,00 | -30 | 80 | 6,2 | 25150.1410 |
| 15 | 30 | M 4 | 10 | 1,4 | – | 48 | 300 | 6,25 | -30 | 80 | 8,0 | 25150.1411 |
| 20 | 10 | M 6 | 18 | 2,0 | – | 126 | 315 | 2,50 | -30 | 80 | 10,0 | 25150.1421 |
| 20 | 15 | M 6 | 18 | 2,0 | – | 77 | 289 | 3,75 | -30 | 80 | 10,0 | 25150.1422 |
| 20 | 20 | M 6 | 18 | 2,0 | – | 60 | 302 | 5,00 | -30 | 80 | 13,0 | 25150.1423 |
| 20 | 30 | M 6 | 18 | 2,0 | – | 38 | 285 | 7,50 | -30 | 80 | 20,0 | 25150.1424 |
| 25 | 15 | M 6 | 18 | 2,0 | – | 163 | 612 | 3,75 | -30 | 80 | 18,0 | 25150.1426 |
| 25 | 20 | M 6 | 18 | 2,0 | – | 112 | 560 | 5,00 | -30 | 80 | 20,0 | 25150.1427 |
| 25 | 30 | M 6 | 18 | 2,0 | – | 68 | 509 | 7,50 | -30 | 80 | 25,0 | 25150.1428 |
| 30 | 15 | M 8 | 20 | 2,0 | – | 294 | 934 | 3,75 | -30 | 80 | 28,0 | 25150.1431 |
| 30 | 20 | M 8 | 20 | 2,0 | – | 185 | 924 | 5,00 | -30 | 80 | 32,0 | 25150.1432 |
| 30 | 25 | M 8 | 20 | 2,0 | – | 130 | 815 | 6,25 | -30 | 80 | 38,0 | 25150.1433 |
| 30 | 30 | M 8 | 20 | 2,0 | – | 117 | 876 | 7,50 | -30 | 80 | 43,0 | 25150.1434 |
| 40 | 20 | M 8 | 23 | 2,0 | – | 247 | 1235 | 5,00 | -30 | 80 | 55,0 | 25150.1441 |
| 40 | 25 | M 8 | 23 | 2,0 | – | 247 | 1546 | 6,25 | -30 | 80 | 60,0 | 25150.1442 |
| 40 | 30 | M 8 | 23 | 2,0 | – | 213 | 1600 | 7,50 | -30 | 80 | 73,0 | 25150.1443 |
| 40 | 40 | M 8 | 23 | 2,0 | – | 182 | 1820 | 10,00 | -30 | 80 | 83,0 | 25150.1444 |
| 50 | 20 | M10 | 28 | 2,0 | – | 517 | 2587 | 5,00 | -30 | 80 | 90,0 | 25150.1451 |
| 50 | 30 | M10 | 28 | 2,0 | – | 327 | 2453 | 7,50 | -30 | 80 | 118,0 | 25150.1452 |
| 50 | 40 | M10 | 28 | 2,0 | – | 247 | 2468 | 10,00 | -30 | 80 | 140,0 | 25150.1453 |
| 60 | 20 | M10 | 28 | 2,0 | – | 726 | 3630 | 5,00 | -30 | 80 | 110,0 | 25150.1461 |
| 60 | 40 | M10 | 28 | 2,0 | – | 340 | 3400 | 10,00 | -30 | 80 | 195,0 | 25150.1462 |
| 70 | 40 | M10 | 27 | 3,0 | – | 410 | 4100 | 10,00 | -30 | 80 | 265,0 | 25150.1471 |
| 70 | 55 | M10 | 27 | 3,0 | – | 327 | 4500 | 13,75 | -30 | 80 | 357,0 | 25150.1472 |
| 75 | 25 | M12 | 37 | 3,0 | – | 752 | 4700 | 6,25 | -30 | 80 | 223,0 | 25150.1476 |
| 75 | 40 | M12 | 37 | 3,0 | – | 450 | 4500 | 10,00 | -30 | 80 | 310,0 | 25150.1477 |
| 75 | 50 | M12 | 37 | 3,0 | – | 352 | 4400 | 12,50 | -30 | 80 | 340,0 | 25150.1478 |
| 100 | 40 | M16 | 41 | 3,0 | – | 810 | 8100 | 10,00 | -30 | 80 | 570,0 | 25150.1482 |
| 100 | 50 | M16 | 41 | 3,0 | – | 640 | 8000 | 12,50 | -30 | 80 | 656,0 | 25150.1484 |
| 100 | 60 | M16 | 41 | 3,0 | – | 520 | 7800 | 15,00 | -30 | 80 | 750,0 | 25150.1486 |

Anwendungsbeispiel



Compliance

Für detaillierte Compliance Informationen wählen Sie bitte die gewünschte Artikelnummer.