

Pasadores de Elevación · autobloqueantes

22350.0604



Descripción del Producto

Elemento de transporte robusto para un uso rápido y simple con grillete ajustable y vástago de bloqueo para evitar aperturas no intencionadas. Los acoplamientos especiales, como por ejemplo roscas, no son necesarios en la pieza de trabajo.
Todas las versiones son resistentes a la corrosión.

Material

Eje

- Acero termotratado, templado, fosfatado al manganeso

Botón

- Aluminio, anodizado en rojo

Grillete

- Acero termotratado, templado, fosfatado al manganeso

Muelle

- Acero Inoxidable

Montaje

Una tolerancia H11 sobre el diámetro del alojamiento es suficiente.

Montaje:

1. Presione el botón y manténgalo presionado
2. Inserte el pasador de elevación
3. Suelte el botón (El botón debe volver a su posición original)

Desmontaje:

1. Presione el botón y manténgalo presionado.
2. Retire el pasador de elevación.
3. Suelte el botón.

Procedimiento

Cada pasador de elevación contiene un manual de instrucciones con una declaración de conformidad CE.

Más información


Accesorios

Como accesorios, ofrecemos casquillos de posicionamiento compatibles para $d_1 = 8, 10, 12, 16$ y 20

Otros productos

- Pasadores de Elevación, autobloqueantes, acero inoxidable
- Casquillos de Posicionamiento, para pasadores de elevación
- Casquillos de Posicionamiento, lisos, para pasadores de elevación
- Casquillos de Posicionamiento con Junta, lisos, para pasadores de elevación
- Pasadores de Elevación con Rosca, autobloqueantes
- Pasadores de Elevación con Rosca, autobloqueantes, para agujeros centrales según DIN 332
- Pasadores de Elevación con Rosca, autobloqueante, con grillete giratorio
- Pasadores de Elevación con Rosca, autobloqueante - PULGADAS
- Pasadores de Elevación con Rosca, autobloqueante, con grillete giratorio - PULGADAS

Dibujo




Información para el pedido


Dimensiones													Capacidad de carga según DIN EN 13155			x		Alojamiento H11	🌡️ máx.	📦	Referencia
d ₁	l ₁	d ₂	d ₃	d ₄	l ₂	l ₃	l ₄	l ₅	l ₆	l ₇	l ₈	l ₉	F ₁	F ₂	F ₃	mín.	máx.	[mm]	[°C]	[g]	
-0,04	+0,6			mín.	±0,5																
-0,08																					
[mm]													[kN]			[mm]		[mm]	[°C]	[g]	
8	25	9,35	21,5	9,85	8,75	25,7	36	27	30	49	87,5	21,5	1,5	1,2	0,5	1,5	15	8	250	270	22350.0604


Ejemplo de aplicación











Cumplimiento

No cumple con RoHS

No cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

Contiene sustancias SVHC > 0,1% p / p

Contiene plomo - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.

Contiene sustancias de la Proposición 65



El plomo puede causar cáncer y daño reproductivo debido a la exposición
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.