

Soportes Ajustables · con inserto de metal duro, estriado

22730.0390



Descripción del Producto

Especialmente diseñados para piezas de fundición (corteza de fundición dura). Para ser utilizados como topes, soportes y como elementos de apriete.

Material

Bola

- Metal duro, estriado, niquelado

Cuerpo


- Acero inoxidable 1.4057, termotratado

Más información

Notas

Bola bloqueada para impedir su giro.
Datos de carga válidos para diseños en acero y acero inoxidable.

Dibujo



Información para el pedido

d ₁	d ₂	d ₃	Dimensiones		Diámetro de la bola	SW	Capacidad de carga estática máx.	Par de torsión inicial máx.	g	Referencia
			l ₁ ±0,2	l ₂ -0,5						
[mm]										
con rosca macho, bola truncada, superficie de apoyo estriada, Acero inoxidable										
13	M6	8,3	13	8	10	11	10	10	14	22730.0390

Ejemplo de aplicación



Cumplimiento

Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

No contiene sustancias SVHC

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.

No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.