

Soportes Ajustables · con inserto de metal duro, estriado y regulables

22731.0392



Descripción del Producto

Especialmente diseñados para piezas de fundición (corteza de fundición dura). Para ser utilizados como topes, soportes y como elementos de apriete. El punto de contacto del soporte se autoajusta a la posición horizontal evitando que el soporte esté en posición oblicua cuando se inserta la pieza a mecanizar.

Material

Elemento resorte

- Termoplástico PUR


Bola

- Metal duro, estriado, niquelado

Cuerpo

- Acero inoxidable 1.4057, termotratado

Dibujo



Información para el pedido

d ₁	d ₂	Dimensiones			Diámetro de la bola	SW	Capacidad de carga estática máx.	Par de torsión inicial máx.	Referencia	
		d ₃	l ₁ ±0,2	l ₂ -0,5						[mm]
con rosca macho, bola truncada, superficie de apoyo estriada, Acero inoxidable										
13	M8	8,3	13	8	10	11	10	25	15	22731.0392

Ejemplo de aplicación



Cumplimiento

Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

No contiene sustancias SVHC

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.

No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.