

## Tornillos de Articulación • DIN 444, forma B

22980.0282



### Descripción del Producto

Tornillos de articulación similares al DIN 444, pero con mayor calidad de acero 8.8. El diseño de acero inoxidable A2-50 soporta una carga mínima de 500 N/mm<sup>2</sup>.

### Material

- Acero termotratado, templado, calidad 8.8, negro

### Más información

#### Notas

Ejecuciones especiales bajo pedido.

#### Referencias

Para el apriete: consultar los Datos Técnicos

#### Otros productos

- Tornillos de Articulación, DIN 444, forma B, calidad 8.8 con diseño de precisión

### Dibujo



### Información para el pedido

d <sub>1</sub>	l	Dimensiones				s	[g]	Referencia
		d <sub>2</sub> H9 [mm]	d <sub>3</sub>	b				
<b>Acero termotratado</b>								
M12	100	12	25	30	14	102	22980.0282	

### Cumplimiento

#### Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

#### No contiene sustancias SVHC

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.

#### No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.