

Tuercas para Ranuras en T • DIN 508

23010.0124



Descripción del Producto

Estas tuercas para ranuras en T (tuercas para ranura) están fabricadas según DIN 508. La gama se amplía con otras medidas no incluidas en DIN.

Material

- Acero termotratado, templado, calidad 10, pavonado

Montaje

La capacidad de carga total de la tuerca en T sólo puede aplicarse si se garantiza un atornillado completo de la tuerca en T.

Más información


Notas

Ejecuciones especiales bajo pedido.

Dibujo



Información para el pedido

Tamaño de ranura en T [mm]	d	Dimensiones [mm]					para ranuras en T DIN 650 [mm]	Test de fuerza según DIN 508 F mín. [kN]	 [g]	Referencia ¹⁾
		a	e	h	k					
12	M8	11,6	18	14	7	12	29	23	23010.0124	

¹⁾ Dimensiones no comprendidas en la norma DIN.

Ejemplo de aplicación



Cumplimiento

Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

No contiene sustancias SVHC

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.

No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.