

Tornillos de Bola · sin cabeza, bola truncada

22720.0581



Descripción del Producto

Los tornillos de bola con bola de termoplástico se emplean para superficies delicadas o sensibles a la presión.

Estos tornillos de bola también se pueden utilizar para sujetar, apretar o soportar superficies no paralelas.

La bola móvil de cara truncada permite una transmisión de carga plana.

Material

Bola

- Acero para rodamiento, templado

Tornillo

- Acero termotratado, $1200 \pm 100 \text{ N/mm}^2$

Más información

Notas

Bola no asegurada contra rotación.
Ejecuciones especiales bajo pedido.


Referencias

Rosca-freno bajo pedido, por favor consulten el anexo de Datos Técnicos.

Otros productos

- Tornillos de Bola, sin cabeza, con bloqueo que impide el giro de la bola
- Tornillos de Bola, sin cabeza, con rosca fina
- Tornillos de Bola, sin cabeza, cortos
- Tornillos de Bola, sin cabeza, bola truncada y casquillo hexalobular

Dibujo



Información para el pedido

Dimensiones				SW	Capacidad de carga estática ¹⁾	temperatura	peso	Referencia
d ₁	l ₂	d ₃	Diámetro de la bola	[mm]	máx.	máx.	[g]	
[mm]					[kN]	[°C]		
superficie de apoyo plana, Acero termotratado								
M8	10	4,5	5,5	4	15	250	2,4	22720.0581

¹⁾ Los valores de carga indicados no se aplican para los modelos en acero inoxidable (excepto los que montan bola de termoplástico).

Ejemplo de aplicación



Cumplimiento

Cumple con RoHS

Contiene plomo - cumple con las excepciones 6a / 6b / 6c.

Contiene sustancias SVHC > 0,1% p / p

Contiene plomo - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.

Contiene sustancias de la Proposición 65



El plomo puede causar cáncer y daño reproductivo debido a la exposición
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.