

Arandelas Esféricas / Asientos Cónicos • DIN 6319

23050.0014



Descripción del Producto

Las arandelas esféricas / Asientos cónicos se utilizan como arandelas en una conexión roscada para compensar superficies no paralelas.

Material

Arandela esférica

- Acero cementado, templado, tratamiento con fosfato de manganeso

Montaje

Asientos cónicos forma D para usarse solo para áreas redondas planas y cerradas. Para agujeros más grandes solo use la forma G!

Más información

Otros productos

- Arandelas Esféricas / Asientos Cónicos, similar a DIN 6319, acero inoxidable
- Tuercas Hexagonales, DIN 6330 (altura 1,5 d)

Dibujo



Información para el pedido

d ₁ H13	d ₃	h ₁	Dimensiones		r ₁	Para tornillo d ₆	Para roscas d ₆	Capacidad de carga estática máx.	Torsión para conexiones roscadas ¹⁾ máx.	Referencia		
			h ₂	h ₄							con asiento cónico forma D	con asiento cónico forma G
[mm]												
15	28	1,4	5	8,5	9,5	22	14	M14	53	130	12	23050.0014

¹⁾ Indicaciones del momento de torsión de los tornillos con rosca normal, eventuales pre-cargas a considerar, coeficiente de fricción μ_{total} 0,14.

Ejemplo de aplicación



Cumplimiento

Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

No contiene sustancias SVHC

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.

No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.