

## Bridas · DIN 6316 acodadas

### 23160.0022




#### Descripción del Producto

Esta brida (garra de sujeción) según DIN 6316 acodada se utiliza principalmente en tecnología de sujeción mecánica para sujetar piezas de trabajo.

#### Material

- Acero termotratado, esmaltado

#### Dibujo




#### Información para el pedido

Dimensión nominal b <sub>1</sub> [mm]	l	a	b <sub>2</sub>	Dimensiones					Para roscas		g	Referencia <sup>1)</sup>
				b <sub>3</sub>	c	e <sub>1</sub>	e <sub>2</sub>	h	[mm]	[en]		
22	160	30	60	30	24	55	55	60	M20	3/4	1937	23160.0022

<sup>1)</sup> Dimensiones no comprendidas en la norma DIN.

#### Ejemplo de aplicación



## Cumplimiento

### Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

### No contiene sustancias SVHC

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.

### No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.