

## Tornillos de Articulación • DIN 444, forma B

22980.0416



### Descripción del Producto

Tornillos de articulación similares al DIN 444, pero con mayor calidad de acero 8.8. El diseño de acero inoxidable A2-50 soporta una carga mínima de 500 N/mm<sup>2</sup>.

### Material

- Acero inoxidable 1.4301

### Más información

#### Notas

Ejecuciones especiales bajo pedido.

#### Referencias

Para el apriete: consultar los Datos Técnicos

#### Otros productos

- Tornillos de Articulación, DIN 444, forma B, calidad 8.8 con diseño de precisión

### Dibujo



### Información para el pedido

Dimensiones							Referencia
d <sub>1</sub>	l	d <sub>2</sub> H9	d <sub>3</sub>	b	s	[g]	
Acero inoxidable							
M6	50	6	14	18	7	14	22980.0416

### Cumplimiento

#### Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

#### No contiene sustancias SVHC

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.

#### No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.