

Mordazas de Sujeción

23231.0011



Descripción del Producto

La mordaza de sujeción es un dispositivo de fijación sólido, compacto con una fuerza de apriete horizontal y un perno de apriete mecánico.

- Fuerza de cierre hasta 80 kN
- Carrera de 25 mm mediante destornillador SW 36
- Fijación mediante 4 tornillos M 24, calidad 8.8 (fuerza de apriete 600 Nm) con una distancia entre agujeros de 100 x 100 mm
- Disponibles mordazas de sujeción 23231.0020 - 0033.

Material


- Acero, cementado, rectificado

Más información



Otros productos

- Mordazas, para mordazas
- Mordazas Intercambiables, para mordazas, con efecto oblicuo
- Mordazas de Sujeción, mandíbula móvil
- Mordazas de Sujeción, mandíbula fija
- Mordazas de Sujeción, mandíbula reemplazable, blanda
- Mordazas de Sujeción, mandíbula reemplazable, estriada/lisa


Dibujo



croquis 1




croquis 2



Información para el pedido

	 [kg]	Referencia
mandíbula fija – croquis 2	10	23231.0011

Ejemplo de aplicación



Cumplimiento

Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

No contiene sustancias SVHC

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.

No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.