

## Cabezas de Rótula · DIN 12240-4, con rosca hembra

22982.0430



### Descripción del Producto

Las cabezas de rótula son adecuadas para su uso universal en aplicaciones sujetas a cargas dinámicas. Diseño en acero inoxidable apto para el uso en áreas de riesgo de corrosión y para el uso bajo cargas dinámicas elevadas.

Las cabezas de rótula se utilizan para rodamientos donde los movimientos entre el eje y el alojamiento son necesarios, y donde los movimientos no son en línea recta.

Las cabezas de rótula son elementos listos para instalar fabricados según DIN ISO 12240-4 (serie de medidas K). No se requiere mantenimiento gracias a la capa de PTFE insertada en el cuerpo del cojinete.

**Tome nota de la información técnica que sigue a estas páginas de productos.**

### Material

#### Cuerpo

- Acero inoxidable 1.4057, forjado, pulido

#### Rótula

- Acero inoxidable 1.4034, templado, rectificando, pulido

#### Rodamiento

- Capa de PTFE

#### Cojinete

- Acero inoxidable 1.4571

### Dibujo



### Información para el pedido

Dimensiones											$\alpha$	SW	Transporte dinámico croquis C	carga estática figura C <sub>0</sub>	Temperatura		Referencia	
$d_1$	$l_1$	$b_1$	$b_2$	$d_2$	$d_3$	$d_4$	$d_5$	$d_6$	$l_2$	$l_3$		[mm]	[kN]	[kN]	min.	máx.	[g]	
[mm]															[°C]			
rosca izquierda, Acero inoxidable																		
10	43	14	10,5	28	M10	12,9	15	19	57	20	13°	17	23,4	28,3	-50	150	76	22982.0430

## Cumplimiento

### Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

### No contiene sustancias SVHC

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.

### No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.