


Bridas Horizontales • con base horizontal

23330.1503



Descripción del Producto

Las condiciones óptimas de movimiento y potencia y la facilidad de uso de las bridas de cierre rápido permiten una aplicación versátil en muchas áreas.

Estas bridas de cierre rápido se pueden utilizar en la industria metalúrgica durante el taladrado, soldado, doblado, esmerilado, prueba y montaje, así como en la industria de la madera y el plástico en el pegado, perforación, corte y en las plantillas de fresado.

El principio de "palanca" de la brida permite una apertura grande y rápida. En estado de reposo se garantiza una libre extracción de la pieza de trabajo. La gran transmisión de potencia da como resultado una fuerza de sujeción máxima por una fuerza manual baja. El autobloqueo en la posición de sujeción impide la apertura de la brida durante el mecanizado.

Las bridas están fabricadas con componentes de alta calidad y están diseñadas para un uso continuo.

Mango ergonómico de 2 componentes resistente al aceite, con mayor superficie de agarre y acabado suave para una gran facilidad de uso.

Los tornillos ajustables se suministran con arandela de sujeción.

Material

Brida

- Acero inoxidable

Remache

- Acero inoxidable

Empuñadura

- plástico

Tornillo de sujeción

- Acero, templado, galvanizado
- Acero Inoxidable

Protector


- Goma, negra

Más información



Referencias

Disponibles como accesorio tornillos de sujeción de repuesto.



Dibujo




Información para el pedido

Dimensio nomina	Tornillo de sujeción	Dimensiones																		Fuerza de sujeción		α	 mín. máx.		 [g]	Referencia			
		d ₁	d ₂	b ₁	b ₂	b ₃	b ₄	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄	h ₅	h ₅	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	l ₅	l ₆	l ₇	l ₈		F ₁	F ₂			[°C]	[g]	
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	min.	máx.	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		[mm]	[mm]			[mm]	[kN]	[kN]
Acero inoxidable																													
3	M6 x 35	5,6	5,6	42	6	19,5	-29,5	28,5	45	68	24	13,2	-1,5	5	162	64	16	32	38	6	26	12,7	1	1,2	90°	-10	80	189	23330.1503

Accesorios

	Dimensiones		 [g]	Referencia
	d ₂	[mm]		
Tornillo de sujeción (pieza de repuesto de la brida), Acero Inoxidable				
	M 6 x 35		16,0	23330.9503

Ejemplo de aplicación





Cumplimiento

Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

No contiene sustancias SVHC

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.

No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.