

Tuercas para Ranuras en T • DIN 508

23010.0101



Descripción del Producto

Estas tuercas para ranuras en T (tuercas para ranura) están fabricadas según DIN 508. La gama se amplía con otras medidas no incluidas en DIN.

Material

- Acero termotratado, calidad 8, brillante

Montaje


La capacidad de carga total de la tuerca en T sólo puede aplicarse si se garantiza un atornillado completo de la tuerca en T.

Más información

Notas

Ejecuciones especiales bajo pedido.


Dibujo



Información para el pedido

Tamaño de ranura en T [mm]	d	Dimensiones				para ranuras en T DIN 650 [mm]	Test de fuerza según DIN 508 F mín. [kN]	[g]	Referencia
		a	e	h	k				
Acero termotratado									
10	M8	9,6	15	12	6	10	29	12	23010.0101

Ejemplo de aplicación



Cumplimiento

Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

No contiene sustancias SVHC

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.

No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.